



Digitálne kliešte na meranie prúdu, Typ: 770-3



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	473315 770-3
GTIN	4029547013997
Trieda položky	47B

Popis

Prevedenie:

Robustné plastové puzdro s veľkým, osvetleným LCD displejom a gumeným úchytom.

Jedinečný uchopovací mechanizmus zjednodušuje prácu na úzkych miestach merania.

Automatické nastavenie rozsahu merania a druhu merania (AC/DC). S rozsahom merania μA na meranie ionizačných prúdov (s testovanými vodičmi). Prenos údajov cez Bluetooth a aplikáciu testo Smart Probes (systémové požiadavky: iOS 8.3 alebo Android 4.3 alebo novší/Bluetooth 4.0). Meranie výkonu.

Použitie:

Vhodné pre široké spektrum použitia, v elektrotechnike, priemysle, údržbu v prevádzkyschopnom stave a servis (hľadanie vád).

Norma:

EN 61326-1, EN 61140.

Rozsah balenia:

Vrátane 3 batérií č. 081561 LR3 a meracích káblov.

Technický opis

Odpor	0,1 - 60 M Ω
-------	---------------------

Merací proces	TRUE RMS
Frekvencia	0,001 Hz - 10 kHz
Rozsah zobrazovania	6000
Jednosmerný prúd DC	0,1 A – 600 A
Jednosmerné napätie	1 mV – 600 V
Striedavý prúd AC	0,1 A – 600 A
Kategória prepätia	CAT III 1000 V; CAT IV 600 V
Základná presnosť	0,1 %
Striedavé napätie AC	1 mV – 600 V
Skúška priechodnosti	áno
Skúška diód	áno
Meranie výkonu	áno
Kapacita	0,001 μ F - 60000 μ F
Teplota	-20 - 500 °C
Počet obsiahnutých batérií	3
Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory	081561 LR3
Zásobovanie energiou	Prevádzka s batériami
Zásobovanie prúdom	3× c. 081561 vel. LR3
Kalibrácia	I4
Druh produktu	Prúdové kliešte

Služby

Kalibrácia Prúdové kliešte Typ D	027050 D
Kalibrácia DAkkS Prúdové kliešte Typ D	027060 D

Príslušenstvo

Alkalicko-mangánové batérie Medzinárodná konštrukčná veľkosť LR3	081561 LR3
--	------------