



Ploché kliešte na elektroniku, Celková dĺžka: 115mm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	727190 115
GTIN	4003773035107
Trieda položky	73F

Popis

Prevedenie:

Politúra zrkadla, vďaka čomu nedochádza k poruchám v spínacom obvode v dôsledku odlupujúcich sa pochrómovaných častí. Prestrčený presný kĺb. Dvojité polia bez odierania pre jemné a rovnomerné otváranie. Úchopné plochy vybrúsené dohľadka. Hrany so starostlivým odhrotovaním.

Rukoväti s viaczložkovým opláštením.

Použitie:

Na jemné montážne práce, napr. v elektronike a jemnej mechanike.

Norma:

DIN ISO 9655

Materiál:

Ložisková oceľ, kalená v oleji.

Upozornenie:

Iné vyhotovenia k dispozícii na vyžiadanie.

Technický opis

Prevedenie čelustí	vnútorná strana vybrúsená dohľadka
Šírka hlavy	9,5 mm
Celková dĺžka	115 mm
Dĺžka čelustí	22,5 mm
Otvorený tvar	ploché, rovné

Norma	DIN ISO 9655
Rukoväť	Viaczložkový plášť
Materiál	Ložisková oceľ
Povrch	zrkadlovo leštené
s otváracou pružinou	áno
Druh produktu	Ploché kliešte