



Špicaté kliešte na elektroniku, Celková dĺžka: 115mm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	727191 115
GTIN	4003773035114
Trieda položky	73F

Popis

Prevedenie:

Politúra zrkadla, vďaka čomu nedochádza k poruchám v spínacom obvode v dôsledku odlupujúcich sa pochrómovaných častí. Prestrčený presný kĺb. Dvojité polia bez odierania pre jemné a rovnomerné otváranie. Úchopné plochy vybrúsené dohľadka. Hrany so starostlivým odhrotovaním.

Rukoväti s viaczložkovým opláštením.

Použitie:

Na jemné montážne práce, napr. v elektronike a jemnej mechanike.

Norma:

DIN ISO 9655

Materiál:

Ložisková oceľ, kalená v oleji.

Upozornenie:

Iné vyhotovenia k dispozícii na vyžiadanie.

Technický opis

Šírka hlavy	9,5 mm
Dĺžka čeľustí	22,5 mm
Celková dĺžka	115 mm
Otvorený tvar	špicaté, rovné
Norma	DIN ISO 9655

Prevedenie čelustí	vnútorná strana vybrúsená dohladka
Rukoväť	Viaczložkový plášť
Materiál	Ložisková oceľ
Povrch	zrkadlovo leštené
s otváracou pružinou	áno
Druh produktu	Ploché zaoblené kliešte