



## Špicaté kliešte na elektroniku, Celková dĺžka: 115mm



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	727196 115
GTIN	4003773024842
Trieda položky	73F

### Popis

**Prevedenie:**

Politúra zrkadla, vďaka čomu nedochádza k poruchám v spínacom obvode v dôsledku odlupujúcich sa pochrómovaných častí. Prestrčený presný kĺb. Dvojité polia bez odierania pre jemné a rovnomerné otváranie. Viaczložkové opláštenie rukovätí čierne/sivé, elektricky zvodivé.

**Vhodné pre ESD.** Úchopné plochy vybrúsené dohľadka. Hrany so starostlivým odhrotovaním.

**Použitie:**

Na jemné montážne práce, napr. v elektronike a jemnej mechanike.

**Norma:**

DIN ISO 9655

**Materiál:**

Ložisková oceľ, kalená v oleji.

**Upozornenie:**

Iné vyhotovenia k dispozícii na vyžiadanie.

### Technický opis

Dĺžka čeľustí	22,5 mm
Celková dĺžka	115 mm
Šírka hlavy	9,5 mm
elektrostatická vlastnosť	EGB/ESD
Otvorený tvar	špicaté
Norma	DIN ISO 9655

Prevedenie čelustí	vnútorná strana vybrúsená dohladka
Rukoväť	Viaczložkový plášť
Materiál	Ložisková oceľ
Povrch	zrkadlovo leštené
s otváracou pružinou	áno
Druh produktu	Ploché zaoblené kliešte