

**Špicaté kliešte pre elektroniku, 45° zahnuté, Celková dĺžka: 115mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 727192 115 |
| GTIN | 4003773040736 |
| Trieda položky | 73F |

Popis**Prevedenie:**

Politúra zrkadla, vďaka čomu nedochádza k poruchám v spínacom obvode v dôsledku odlupujúcich sa pochrómovaných častí. Prestrčený presný klb. Dvojité polia bez odierania pre jemné a rovnomerné otváranie. Úchopné plochy vybrúsené dohľadka. Hrany so starostlivým odhrotovaním.

Rukováti s viaczložkovým opláštením.

Použitie:

Na jemné montážne práce, napr. v elektronike a jemnej mechanike.

Norma:

DIN ISO 9655

Materiál:

Ložisková oceľ, kalená v oleji.

Upozornenie:

Iné vyhotovenia k dispozícii na vyžiadanie.

Technický opis

| | |
|---------------|-----------------------|
| Šírka hlavy | 9,5 mm |
| Celková dĺžka | 115 mm |
| Dĺžka čelustí | 22,5 mm |
| Otvorený tvar | špicaté, 45° zalomené |
| Norma | DIN ISO 9655 |

| | |
|----------------------|------------------------------------|
| Prevedenie čelustí | vnútorná strana vybrúsená dohladka |
| Rukoväť | Viaczložkový plášť |
| Materiál | Ložisková oceľ |
| Povrch | zrkadlovo leštené |
| s otváracou pružinou | áno |
| Druh produktu | Ploché zaoblené kliešte |