



Stranové štiepacie kliešte pre elektroniku leštené, špicatá hlava, KW, Celková dĺžka: 115mm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	726432 115
GTIN	4003773039761
Trieda položky	73F

Popis

Prevedenie:

Politúra zrkadla, vďaka čomu nedochádza k poruchám v spínacom obvode v dôsledku odlupujúcich sa pochrómovaných častí. Stabilný, prestrčný kĺb v vôľou. Dvojité polia bez odierania pre jemné a rovnomerné otváranie.

Rukoväte s viaczožkovým opláštením.

Použitie:

Na jemné rezanie, napr. v elektronike a jemnej mechanike.

Norma:

DIN ISO 9654

Materiál:

Ložisková oceľ, rezné hrany indukčne kalené.

Technický opis

Dĺžka britov	14 mm
Šírka hlavy	11 mm
Výkon v strihu medeného drôtu do Ø	0,3 - 1,3 mm
Celková dĺžka	115 mm
Výkon v strihu stredne tvrdého drôtu do Ø	0,3 - 0,8 mm
Zábrus	bez fazety

Materiál	Ložisková oceľ
Forma hlavy	špicatá
Norma	DIN ISO 9654
Rukoväť	Viaczložkový plášť
Výrobný postup	Indukčne kalené rezné hrany (cca 57 HRC)
Povrch	zrkadlovo leštené
Atribút Názov produktu	KW
s otváracou pružinou	áno
Druh produktu	rezacie kliešte