



Stranové štiepacie kliešte pre elektroniku leštené, špicatá hlava, KW, Celková dĺžka: 115mm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	726437 115
GTIN	4003773031901
Trieda položky	73F

Popis

Prevedenie:

Politúra zrkadla, vďaka čomu nedochádza k poruchám v spínacom obvode v dôsledku odlupujúcich sa pochrómovaných častí. Stabilný, prestrčný klb v vôľou. Dvojité polia bez odierania pre jemné a rovnomerné otváranie. Viaczložkové opláštenie rukovätí čierne/sivé, elektricky zvodivé. **Vhodné pre ESD.**

Použitie:

Na jemné rezanie, napr. v elektronike a jemnej mechanike.

Norma:

DIN ISO 9654

Materiál:

Ložisková oceľ, rezné hrany indukčne kalené.

Technický opis

Šírka hlavy	11 mm
Výkon v strihu medeného drôtu do Ø	0,3 - 1,3 mm
Dĺžka britov	14 mm
Celková dĺžka	115 mm
Výkon v strihu stredne tvrdého drôtu do Ø	0,3 - 0,8 mm
elektrostatická vlastnosť	EGB/ESD

Zábrus	bez fazety
Materiál	Ložisková oceľ
Forma hlavy	špicatá
Norma	DIN ISO 9654
Rukoväť	Viaczložkový plášť
Výrobný postup	Indukčne kalené rezné hrany (cca 62 HRC)
Povrch	zrkadlovo leštené
Atribút Názov produktu	KW
s otváracou pružinou	áno
Druh produktu	rezacie kliešte