

Garant**Stranové štiepacie kliešte na plasty, 15° zahnuté, KW, Celková dĺžka: 190**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	725500 190
GTIN	4045197166418
Trieda položky	71B

Popis

Prevedenie:

Rezanie bez skosenia pre rovný rez bez otrepov. Leštená hlava, ramená s plastovým povlakom a otváracia pružina.

Hlava zalomená v uhle 15°. Nastaviteľná dorazová skrutka znižuje opotrebovanie čepele.

Použitie:

Na rezanie plastových odliatkov v jednej rovine (**nie na kovy**).

Materiál:

Chróm-vanadiová oceľ, zápustkovo kovaná a kalená v oleji.

Technický opis

Celková dĺžka	190 mm
Zábrus	bez fazety
Rukoväť	s plastovým poťahom
Materiál	Chróm-vanadiová oceľ, zápustkovo kovaná a kalená v oleji
Povrch	leštená
Hlava	15° zalomené
Atribút Názov produktu	KW
s otváracou pružinou	áno

pre plasty	áno
prestavitel'ná dorazová skrutka	áno
Druh produktu	rezacie kliešte

Príslušenstvo

Pružina pre stranové štiepacie kliešte na plast Typ 180	725510 180
---	------------