

Garant

Zmršťovací prístroj, Typ: SU1



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	354210 SU1
GTIN	4045197801777
Trieda položky	31E

Popis

Prevedenie:

Zmršťovací prístroj s integrovaným chladením vzduchom v mieste zmršťovania.

Maximálna zmršťiteľná dĺžka nástroja 500 mm.

Odkladacia plocha pre výmenné kotúče.

Zmršťovací prístroj GARANT SU1.

Použitie:

- Na chladenie vzduchom v závislosti na kontúrach.
- Na tepelné upínanie / uvoľňovanie stopiek z TK a HSS.
- Rozsah upínania \varnothing 3 – 32 mm.

Rozsah balenia:

- 4 vymeniteľné kotúče \varnothing 3 – 32 mm č. 354240.
- Upínací krúžok.
- 1 pár tepelnoizolačných rukavíc.

Zvláštne príslušenstvo:

- Vhodný základ č. 354291.
- Náhradné výmenné kotúče č. 354240.
- Základné upínanie nástrojov č. 354225 – 354227.
- Chladiaci adaptér č. 354235 – 354236 pre vzduchové chladenie.
- Chladiaca jednotka č. 354215 CU1.

Technický opis

Šírka	700 mm
Pripojenie	3-AC 400V / 50 Hz + N + P 230 V / 50 - 60 Hz
Výkon	11 kW
Výška	986 mm
Hmotnosť	45 kg
Hĺbka	533 mm
Séria	SU1
Zásobovanie energiou	Sietová prevádzka
Druh produktu	Zmršťovací prístroj

Príslušenstvo

Vymeniteľný kotúč pre cievkuSU1 pre Ø upnutie 6-12	354240 6-12
Základné upínanie nástrojapre SK Pre kuželovú stopku SK 40	354225 40
Vymeniteľný kotúč pre cievkuSU1 pre Ø upnutie 20-32	354240 20-32
Ochranné rukavice proti žiare, párTempDex 710 Veľkosť rukavíc 9	094630 9
Adaptér chladenia dlhý4,5° pre Ø upnutie 22,1-32	354236 22,1-32
Základné upínanie nástrojapre SK Pre kuželovú stopku SK 30	354225 30
Adaptér chladenia dlhý4,5° pre Ø upnutie 12,1-16	354236 12,1-16
Základné upínanie nástrojapre SK Pre kuželovú stopku SK 50	354225 50
Adaptér chladenia krátky4,5° pre Ø upnutie 6-9	354235 6-9
Chladiaca vložka4,5° pre upínací Ø D1 14-16	354260 14-16
Chladiaca vložka4,5° pre upínací Ø D1 10-12	354265 10-12

Technický list

Chladiaca vložka4,5° pre upínací Ø D1 10-12	354260 10-12
Chladiaca vložka3° pre upínací Ø D1 4	354268 4
Vymeniteľný kotúč pre cievkuSU1 pre Ø upnutie 12-20	354240 12-20
Adaptér chladenia krátky4,5° pre Ø upnutie 9,1-12	354235 9,1-12
Chladiaca vložka4,5° pre upínací Ø D1 18-20	354260 18-20
Adaptér chladenia dlhý4,5° pre Ø upnutie 16,1-22	354236 16,1-22
Chladiaca vložka4,5° pre upínací Ø D1 6-8	354260 6-8
Chladiaca vložka4,5° pre upínací Ø D1 25-32	354260 25-32
Ochranné rukavice proti žiare, párTempDex 710 Veľkosť rukavíc 11	094630 11
Adaptér chladenia dlhý4,5° pre Ø upnutie 6-9	354236 6-9
Adaptér chladenia krátky4,5° pre Ø upnutie 22,1-32	354235 22,1-32
Chladiaca vložka3° pre upínací Ø D1 12	354268 12
Ochranné rukavice proti žiare, pár Veľkosť rukavíc 8	094645 8
Stôl pre zmršťovací prístroj Šírka 1500	354291 1500
Chladiaca vložka polotovar	354279
Chladiaca vložka4,5° pre upínací Ø D1 3-5	354260 3-5
Chladiaca vložka4,5° pre upínací Ø D1 3-5	354265 3-5
Chladiaca jednotka Typ CU1	354215 CU1
Vymeniteľný kotúč pre cievkuSU1 pre Ø upnutie 3-5	354240 3-5
Adaptér chladenia dlhý4,5° pre Ø upnutie 9,1-12	354236 9,1-12
Adaptér chladenia krátky4,5° pre Ø upnutie 16,1-22	354235 16,1-22
Chladiaca vložka3° pre upínací Ø D1 8	354268 8
Chladiaca vložka3° pre upínací Ø D1 10	354268 10
Adaptér chladenia krátky4,5° pre Ø upnutie 3-5,9	354235 3-5,9
Adaptér chladenia dlhý4,5° pre Ø upnutie 3-5,9	354236 3-5,9
Chladiaca vložka3° pre upínací Ø D1 5	354268 5
Ochranné rukavice proti žiare, párActivArmr® 42-474 Veľkosť rukavíc 10	094620 10
Chladiaca vložka3° pre upínací Ø D1 6	354268 6

Chladiaca vložka ^{3°} pre upínací Ø D1 3	354268 3
Adaptér chladienia krátky ^{4,5°} pre Ø upnutie 12,1-16	354235 12,1-16
Chladiaca vložka ^{4,5°} pre upínací Ø D1 6-8	354265 6-8