

Garant**Chladiaca jednotka, Typ: CU1****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	354215 CU1
GTIN	4045197801784
Trieda položky	31E

Popis

Prevedenie:

Odkladací priestor pre chladiace vložky. Variant Stand-Alone.

Použitie:

Na chladenie v závislosti od kontúr.

Rozsah balenia:

Vrátane aktívneho chladiča. 5 chladiacich vložiek Ø 6 – 32 mm č. 354260.

Zvláštne príslušenstvo:

Vhodný podstavec č. 354290. Chladiace vložky č. 354260 – č. 354279 v zozname náhradných dielov.

Upozornenie:

Na prevádzku aktívneho chladiča je potrebný 1,4 l etylénglykolu (napr. glysentín G48).

Technický opis

Aktívny chladič Šírka	413 mm
Hmotnosť	39 kg
Aktívny chladič Hĺbka	283 mm

Aktívny chladič Hmotnosť	22 kg
Aktívny chladič Výška	415 mm
Hĺbka	533 mm
Aktívny chladič Výkon	0,47 kW
Šírka	430 mm
Výška	902 mm
Aktívny chladič Pripojenie	230 V / 50 - 60 Hz
Zásobovanie energiou	Sietová prevádzka
Druh produktu	Chladiaca vložka

Príslušenstvo

Chladiaca vložka 4,5°, pre upínací Ø D1: 6-8	354265 6-8
Adaptér chladenia krátky 4,5°, pre Ø upnutie: 9,1-12	354235 9,1-12
Chladiaca vložka 4,5°, pre upínací Ø D1: 3-5	354260 3-5
Adaptér chladenia krátky 4,5°, pre Ø upnutie: 3-5,9	354235 3-5,9
Chladiaca vložka 3°, pre upínací Ø D1: 12	354268 12
Základné upínanie nástroja pre HSK, Pre kuželovú stopku HSK: 50	354226 50
Chladiaca vložka 3°, pre upínací Ø D1: 6	354268 6
Základné upínanie nástroja pre SK, Pre kuželovú stopku SK: 50	354225 50
Vymeniteľný kotúč pre cievku SU1, pre Ø upnutie: 3-5	354240 3-5
	354236 9,1-12
Základné upínanie nástroja pre HSK, Pre kuželovú stopku HSK: 32	354226 32
	354236 6-9
Základné upínanie nástroja pre PSC, Pre kuželovú stopku PSC: 40	354227 40
	354236 16,1-22

Základné upínanie nástroja pre HSK, Pre kuželovú stopku HSK: 63	354226 63
Základné upínanie nástroja pre HSK, Pre kuželovú stopku HSK: 80	354226 80
Vymeniteľný kotúč pre cievku SU1, pre Ø upnutie: 20-32	354240 20-32
Chladiaca vložka 4,5°, pre upínací Ø D1: 18-20	354260 18-20
Základné upínanie nástroja pre PSC, Pre kuželovú stopku PSC: 30	354227 30
Základné upínanie nástroja pre PSC, Pre kuželovú stopku PSC: 63	354227 63
Základné upínanie nástroja pre SK, Pre kuželovú stopku SK: 40	354225 40
Chladiaca vložka 3°, pre upínací Ø D1: 3	354268 3
Chladiaca vložka 4,5°, pre upínací Ø D1: 10-12	354260 10-12
Chladiaca vložka polotovar	354279
Základné upínanie nástroja pre HSK, Pre kuželovú stopku HSK: 40	354226 40
Chladiaca vložka 3°, pre upínací Ø D1: 5	354268 5
Chladiaca vložka 4,5°, pre upínací Ø D1: 25-32	354260 25-32
Adaptér chladenia krátky 4,5°, pre Ø upnutie: 12,1-16	354235 12,1-16
Chladiaca vložka 4,5°, pre upínací Ø D1: 6-8	354260 6-8
Adaptér chladenia krátky 4,5°, pre Ø upnutie: 16,1-22	354235 16,1-22
	354236 3-5,9
Chladiaca vložka 4,5°, pre upínací Ø D1: 3-5	354265 3-5
Vymeniteľný kotúč pre cievku SU1, pre Ø upnutie: 12-20	354240 12-20
	354236 22,1-32
Chladiaca vložka 4,5°, pre upínací Ø D1: 10-12	354265 10-12
Základné upínanie nástroja pre SK, Pre kuželovú stopku SK: 30	354225 30
Základné upínanie nástroja pre HSK, Pre kuželovú stopku HSK: 100	354226 100
Adaptér chladenia krátky 4,5°, pre Ø upnutie: 22,1-32	354235 22,1-32

Chladiaca vložka 3°, pre upínací Ø D1: 8	354268 8
	354236 12,1-16
Chladiaca vložka 4,5°, pre upínací Ø D1: 14-16	354260 14-16
Chladiaca vložka 3°, pre upínací Ø D1: 10	354268 10
Vymeniteľný kotúč pre cievku SU1, pre Ø upnutie: 6-12	354240 6-12
Adaptér chladienia krátky 4,5°, pre Ø upnutie: 6-9	354235 6-9
Chladiaca vložka 3°, pre upínací Ø D1: 4	354268 4
Stôl pre zmršťovací prístroj, Šírka: 1500	354291 1500
Základné upínanie nástroja pre PSC, Pre kuželovú stopku PSC: 50	354227 50