

Garant**Strediaci zverák, neutrálny, Šírka čelustí A: 80mm**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	360133 80
GTIN	4045197801296
Trieda položky	310

Popis

Prevedenie:

Strediaci zverák pre flexibilné použitie.

- **Absolútna funkčná bezpečnosť vďaka zapuzdreniu.**
- **Vysoká opakovateľnosť 0,02 mm.**
- **Variabilné stredové nastavenie $\pm 0,02$ mm.**
- **Tvrdené funkčné povrchy.**
- **Stabilný z nástrojovej ocele, ochrana povrchu krátkodobým nitridovaním.**

Výhoda:

Multifunkčné využitie.

- **Flexibilná ľahká konštrukcia.**

Použitie:

Ideálne pre 5-stranné obrábanie, výborné pri upínaní neobrobených dielov.

Vhodné pre:

Priamo na stôl stroja, výmennú dosku alebo trojnásobnú konzolu č. 360156.

Rozsah balenia:

Vrátane nástrčnej hlavice č. 642700 veľ. E12.

Vrátane 2 úpinok.

Zvláštne príslušenstvo:

Varianty upínacích čelustí č. 360135 – 360151.

Technický opis

Upínacia sila do maximálne	17 kN
Šírka	80 mm
Zdvih	22 mm
Šírka čelustí A	80 mm
Výška	50,2 mm
Dĺžka	110 mm
Krútiaci moment	40 Nm
Hmotnosť	2,5 kg
vhodné pre farebný kód	ZC 80
Druh produktu	Strojový zverák

Príslušenstvo

Pár nastavbových čelustí Gripp pre typ 80	360143 80
Pár TK nastavbových čelustí pre typ 80	360135 80
Pár TK nastavbových čelustí pre typ 80	360138 80
Pár prizmatických čelustí pre typ 80	360148 80
Pár TK nastavbových čelustí pre typ 80	360136 80
Pár nastavbových čelustí mäkkých pre typ 80	360145 80
Pár nastavbových čelustí Gripp pre typ 80	360142 80
Pár nastavbových čelustí Gripp pre typ 80	360140 80
Pár nastavbových čelustí mäkkých pre typ 80	360146 80
Pár TK nastavbových čelustí pre typ 80	360137 80
Pár nastavbových čelustí Gripp pre typ 80	360141 80