



Digitálne dielenské posuvné meradlo IP67 bez meracích hrotov, Rozsah merania: 200mm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	415366 200
GTIN	2050001894021
Trieda položky	46P

Popis

Prevedenie:

Veľmi veľký, vysokokontrastný LCD displej. Výška číslic 8 mm príp. 14 mm (od veľkosti 500 mm). S funkciou Preset (predbežné nastavenie rozmeru). Posuvné meradlo je odolné proti vode, chladiacej kvapaline, oleju a prachu.

Funkcia:

IP67: Skladá sa z ochrany proti dočasnému ponoreniu do vody a z ochrany proti vniknutiu prachu (prachotesné), ako aj úplnej ochrany proti dotyku.

Rozsah balenia:

Vrátane batérie č. 081560 veľ. CR 2032.

Zvláštne príslušenstvo:

Dátový kábel č. 498948 veľ. USB2.

Technický opis

Ø vnútornej meracej násady	10 mm
Odčítanie	0,01 mm
Dĺžka meracích čelustí	100 mm
Odčítanie	0,0005 palec
Odčítanie s možnosťou prepínania	mm/palce
Kalibrácia	A1
Najväčšia prípustná chyba	0,03 mm

Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory	081560 CR2032
Počet obsiahnutých batérií	1
Stupeň ochrany krytom IP	IP 67
Zásobovanie energiou	Prevádzka s batériami
Norma	Výrobná norma
Rozhranie	USB rozhranie
Meracia technika	digitálna
Materiál	ušľachtilá oceľ, INOX
všetky diely	kalené
Balenie	stabilný box
Druh produktu	Dielenské posuvné merítka

Služby

Kalibrácia DAkkSPosuvné meradlo/hĺbkové posuvné meradlo maximálny rozsah merania 200	021010 200
KalibráciaPosuvné meradlo/hĺbkové posuvné meradlo maximálny rozsah merania 200	021000 200

Príslušenstvo

Pripojovací kábel Typ USB2	498948 USB2
Gombíkový článok / špeciálna batéria Typ batérií CR2032	081560 CR2032