


**3M****Hliníková lepiaca páska, Šírka×dĺžka (mm×m): 50X55****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	083635 50X55
GTIN	2050001712301
Trieda položky	08M

**Technický opis**

Hrúbka	0,09 mm
Šírka	50 mm
Označenie výrobcu	431
Farba	strieborná
Dĺžka	55 m
Minimálna trvanlivosť	12 Mesiac
Teplota skladovania	20 °C
Zvláštnosť	odolné voči UV žiareniu
Zvláštnosť	odolný proti vlhkosti
Druh lepiacej pásky	jednostranná
Pravítko k dispozícii	nie
odolné voči teplotám do	-55 - 155 °C

Podkladový materiál	Hliník
Pevnosť v ťahu	3,38 N/mm
Lepiaca hmota	akrylát
Rozťažnosť	5 %
Sklad Vlhkosť vzduchu	50 %
Použitie	maskovanie
Použitie	utesnenie
Použitie	Obvodové frézovanie
Použitie	tienenie
Použitie	opláštenie
Lepiaca sila na oceli	0,44 N/mm
Druh produktu	Lepiaca páska