


Garant**Nosič brúsnych čiapočiek, Hlava Ø, dĺžka hlavy, tvar: 1015C****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	553100 1015C
GTIN	4045197802729
Trieda položky	51E

Popis**Prevedenie:**

Bezšovo tvarované brúsne čiapočky sa nasunú na gumové teleso a počas chodu stroja ich bezpečne drží odstredivá sila. **Brúsne čiapočky sa dajú rýchlo a jednoducho vymeniť** (otočením nahor/nadol v smere drážky).

Drážkované elastické gumené teleso s ocelovou stopkou.

Použitie:

Prevažne vo výrobe nástrojov pre ukončovacie práce na ťažko dostupných miestach.

Vhodné pre:

Brúsne čiapočky č. 553035 – 553328.

Technický opis

Ø hlavy	10 mm
maximálne otáčky	45000 min ⁻¹
Ø stopky	3 mm
Dĺžka hlavy	15 mm
Druh produktu	Nosič brúsnych čiapočiek