

**Garant****Nosič brúsnych čiapočiek, Hlava Ø, dĺžka hlavy, tvar: 1125L****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	553100 1125L
GTIN	4045197802736
Trieda položky	51E

**Popis****Prevedenie:**

Bezšvovo tvarované brúsne čiapočky sa nasunú na gumové teleso a počas chodu stroja ich bezpečne drží odstredivá sila. **Brúsne čiapočky sa dajú rýchlo a jednoducho vymeniť** (otočením nahor/nadol v smere drážky).

**Drážkované elastické gumené teleso** s ocelovou stopkou.

**Použitie:**

Prevažne vo výrobe nástrojov pre ukončovacie práce na ťažko dostupných miestach.

**Vhodné pre:**

Brúsne čiapočky č. 553035 – 553328.

**Technický opis**

maximálne otáčky	40000 min <sup>-1</sup>
Ø hlavy	11 mm
Ø stopky	6 mm
Dĺžka hlavy	25 mm
Druh produktu	Nosič brúsnych čiapočiek