

**Garant****Brúsny kotúč (CER), Ø 76,2 mm, Zrinitosť: 120****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	554013 120
GTIN	4045197802354
Trieda položky	51E

**Popis****Prevedenie:**

**Systém rýchlej výmeny** s plastovým závitom (Roloc™, Combidisc® CDR) umožňuje bezpečnú výmenu brúsneho nástroja „jedným pohybom“ ruky v najkratšom čase.

**Veľmi vysoká rýchlosť odstraňovania a životnosť** vďaka samoostriacemu keramickému zrnú (CER).

**Použitie:**

Používajte s tvrdým podperným tanierom č. 554089.

Na efektívne brúsenie malých plôch aj pri meniacich sa kontúrach. Zníženie nákladov na viacstupňové pracovné procesy vďaka skráteným časom výmeny.

**Upozornenie:**

**Roloc™ Bristle Disc** nájdete pod číslom 573510 a nasl.

**Technický opis**

Brusivo	Keramické zrnú
Skratka pre brusivo	Keramika
Brúsna podložka	Vláknová podložka

Atribút Názov produktu	Ø 76,2 mm
maximálne otáčky	20000 min <sup>-1</sup>
Druh produktu	Brúsny kotúč

## Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Alu mg	podmienene vhodný		
Oceľ < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný		
Oceľ < 1400 N/mm <sup>2</sup>	vhodný		
Oceľ < 55 HRC	vhodný		
Oceľ < 60 HRC	vhodný		
Oceľ < 67 HRC	vhodný		
INOX	vhodný		
Ti	podmienene vhodný		
GG(G)	vhodný		
CuZn	vhodný		
suché	vhodný		

## Príslušenstvo

Gumový brúsny tanier Ø stopky 6 mm mäkká Vonkajší Ø 75	554091 75
Gumový brúsny tanier s upínaním M14 tvrdá Vonkajší Ø 75	554094 75
Gumový brúsny tanier s upínaním M14 tvrdá Vonkajší Ø 75	554088 75
Gumový brúsny tanier Ø stopky 6 mm stredne tvrdý Vonkajší Ø 75	554093 75
Plastový brúsny tanier stopky Ø 6 mm Vonkajší Ø 75	554090 75
Gumový brúsny tanier Ø stopky 6 mm tvrdá Vonkajší Ø 75	554089 75
Gumový brúsny tanier Ø stopky 6 mm stredný Vonkajší Ø 75	554092 75