



Súprava 6-hranných vkladacích hlavíc, 1/2 palcový štvorhran 7-dielna, dlhé



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	639409
GTIN	4018754269426
Trieda položky	63A

Popis

Prevedenie:

Hnacie/spojovacie diely podľa DIN 3122/3123;
nástrčné hlavice podľa DIN 3124.

Vnútorne/vonkajšie štvorhrany podľa DIN 3120.

Použitie:

Pre skrutky s vnútorným šesťhranom so závitom M6 – M18.

Materiál:

Chrome-Alloy-Steel, bez odlupovania vďaka chrómovaniu cez nikel.

Rozsah balenia:

Zástrčné hlavice: 7 ks veľ. 5; 6; 7; 8; 10; 12; 14 mm

Skladovanie v: ABS plastový box

Technický opis

Počet dielov	7
Pohonný štvorhran	1/2 palec
Rozsah rozmerov cez steny 6-hranných skrutkových kľúčov	5-14 mm
Výstupný profil	6-hranný skrutkovač
Dĺžka	322 mm
Šírka	135 mm

Výška	57 mm
Druh produktu	Vložka nástrčného klúča