

**Garant****Sada diamantových brúsnych teliesok, 10dielna D126, D, Počet brúsnych kolíkov: 10****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	552810 10
GTIN	4045197803139
Trieda položky	51E

**Popis****Prevedenie:**

Sortiment s vybranými brúsnymi telieskami v najbežnejších tvaroch a rozmeroch. Ø stopky 3 mm.

**Použitie:**

Pre **tvrdý kov, technickú keramiku, sivú a tvárnu liatinu, sklo, CFK/GFK.**

**Rozsah balenia:**

Po 1 tvare brúsneho telieska.  
Valec. č. 552500 veľ. 1; 2; 3; 5;  
guľôčka č. 552600 veľ. 1; 2; 3; 4; 6;  
ostrý oblúk č. 552700 G0307.

**Technický opis**

Ø stopky	3 mm
Počet brúsnych kolíkov	10
Brusivo	Diamant

Skratka pre brúsivo	D
Druh produktu	Brúsne teliesko

## Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Karbid volfrámu (HM)	vhodný	15-20	
Plast, sklolaminát	vhodný	15-20	
Kameň	vhodný	15-20	
mokrú maximum	vhodný		
suché	podmienene vhodný		

## Príslušenstvo

Diamantové brúsne bodygalvanicky D126 Tvar G0307	552700 G0307
Diamantové brúsne bodygalvanicky D126 Ø hlavy 1	552600 1
Diamantové brúsne bodygalvanicky D126 Ø hlavy 2	552600 2
Diamantové brúsne bodygalvanicky D126 Ø hlavy 6	552600 6
Diamantové brúsne bodygalvanicky D126 Ø hlavy 1	552500 1
Diamantové brúsne bodygalvanicky D126 Ø hlavy 5	552500 5
Diamantové brúsne bodygalvanicky D126 Ø hlavy 3	552600 3
Diamantové brúsne bodygalvanicky D126 Ø hlavy 3	552500 3
Diamantové brúsne bodygalvanicky D126 Ø hlavy 2	552500 2
Diamantové brúsne bodygalvanicky D126 Ø hlavy 4	552600 4