

Garant**Sada brúsnych teliesok CBN, 10-dielna B126, CBN, Počet brúsnych kolíkov: 10**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 552820 10 |
| GTIN | 4045197803146 |
| Trieda položky | 51E |

Popis

Prevedenie:

Sortiment s vybranými brúsnymi telieskami v najbežnejších tvaroch a rozmeroch. Ø stopky 3 mm.

Použitie:

Pre **všetky tvrdené, zušľachtené a vysoko legované ocele.**

Rozsah balenia:

Po 1 tvare brúsneho telieska.

Valce č. 552550 veľ. 1; 2; 3; 4; 5; guľôčka č. 552650 veľ. 1; 2; 3; 4; 6.

Technický opis

| | |
|------------------------|-------------------|
| Ø stopky | 3 mm |
| Počet brúsnych kolíkov | 10 |
| Brusivo | kubický bórnitrid |
| Skratka pre brusivo | CBN |
| Druh produktu | Brúsiace teliesko |

Údaje o uživateli

| | Zhoda | V _c | Kód ISO |
|-------------------------------|-------------------|----------------|---------|
| Oceľ < 1400 N/mm ² | vhodný | 20-30 | P |
| Oceľ < 55 HRC | vhodný | 20-30 | H |
| Oceľ < 60 HRC | vhodný | 20-30 | H |
| Oceľ < 67 HRC | vhodný | 20-30 | H |
| INOX | vhodný | 20-30 | |
| Ti | vhodný | 20-30 | |
| GG(G) | vhodný | 20-30 | K |
| mokrý maximum | vhodný | | |
| suché | podmienene vhodný | | |

Príslušenstvo

| | |
|---|----------|
| CBN montované bodygalvanicky B126 Ø hlavy 5 | 552550 5 |
| CBN montované bodygalvanicky B126 Ø hlavy 4 | 552550 4 |
| CBN montované bodygalvanicky B126 Ø hlavy 6 | 552650 6 |
| CBN montované bodygalvanicky B126 Ø hlavy 1 | 552550 1 |
| CBN montované bodygalvanicky B126 Ø hlavy 4 | 552650 4 |
| CBN montované bodygalvanicky B126 Ø hlavy 2 | 552650 2 |
| CBN montované bodygalvanicky B126 Ø hlavy 3 | 552550 3 |
| CBN montované bodygalvanicky B126 Ø hlavy 1 | 552650 1 |
| CBN montované bodygalvanicky B126 Ø hlavy 3 | 552650 3 |
| CBN montované bodygalvanicky B126 Ø hlavy 2 | 552550 2 |