

**Mahr****Digitálny hĺbkomer na drážky IP 67, Rozsah merania: 100mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	418753 100
GTIN	4059192059095
Trieda položky	43A

**Popis****Prevedenie:**

Na meranie zápichov, drážok, výrezov, odsekov atď.

**Funkcia:**

IP67: Skladá sa z ochrany proti dočasnému ponoreniu do vody a z ochrany proti vniknutiu prachu (prachotesné), ako aj úplnej ochrany proti dotyku.

**Rozsah balenia:**

Batéria č. 081560 veľ. CR 2032. Vrátane 3 meracích nastavcov (Ø 4 mm, Ø 7,5 mm a polomer 6 mm).

**Zvláštne príslušenstvo:**

Dátový kábel č. 498940. Dosková meracia vložka č. 418660 veľ. 0,5, špeciálny snímač č. 434900 – 4915 so závitom M 2,5.

**Technický opis**

Ø meracích tyčí	4 mm
Odčítanie s možnosťou prepínania	0,01 mm
Rozsah merania	0 - 100 mm
Kalibrácia	A1
Odčítanie s možnosťou prepínania	0,0005 palec
Odčítanie s možnosťou prepínania	mm/palce
Prierez Meracej lišty	16 × 3 mm
Dĺžka mostu	85 mm

Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory	081560 CR2032
Počet obsiahnutých batérií	1
Stupeň ochrany krytom IP	IP 67
Zásobovanie energiou	Prevádzka s batériami
Odchýlka merania E MPE	±0,03 mm
Norma	ISO 13385
Rozhranie	Rozhranie RS232C
Rozhranie	USB rozhranie
Rozhranie	Rozhranie Digimatic
Poistka nameranej hodnoty	Systém MAHR Reference Lock
Meracia technika	digitálna
Materiál	ušľachtilá oceľ, INOX
Balenie	stabilný box
Druh produktu	Posuvný hĺbkomer na drážky

## Služby

Kalibrácia Posuvné meradlo/hĺbkové posuvné meradlo maximálny rozsah merania 200	021000 200
Kalibrácia DAkkS Posuvné meradlo/hĺbkové posuvné meradlo maximálny rozsah merania 200	021010 200

## Príslušenstvo

Dosková meracia vložka Hrúbka taniera 1	418660 1
Kryt priehradky na batérie	412235
Tvrdokovový dotyk Typ 2	434910 2
Gombíkový článok / špeciálna batéria Typ batérií CR2032	081560 CR2032
Rubínový dotyk Typ 2	434915 2
Dosková meracia vložka Hrúbka taniera 0,5	418660 0,5
Oceľový dotyk Typ 2	434900 2