

Mahr**Digitálny hĺbkomer na drážky IP 67, Rozsah merania: 300mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	418753 300
GTIN	4059192057350
Trieda položky	43A

Popis**Prevedenie:**

Na meranie zápichov, drážok, výrezov, odsekov atď. Meracia lišta s dvojitém hákom. Obe snímacie plochy v jednej rovine.

Funkcia:

IP67: Skladá sa z ochrany proti dočasnému ponoreniu do vody a z ochrany proti vniknutiu prachu (prachotesné), ako aj úplnej ochrany proti dotyku.

Rozsah balenia:

Batéria č. 081560 veľ. CR 2032.

Zvláštne príslušenstvo:

Dátový kábel č. 498940.

Technický opis

Odčítanie s možnosťou prepínania	mm/palce
Rozsah merania	0 - 300 mm
Odčítanie s možnosťou prepínania	0,0005 palec
Dĺžka mostu	150 mm
Prierez Meracej lišty	11,5 × 3,6 mm
Kalibrácia	A2
Odčítanie s možnosťou prepínania	0,01 mm
Počet obsiahnutých batérií	1

Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory	081560 CR2032
Stupeň ochrany krytom IP	IP 67
Zásobovanie energiou	Prevádzka s batériami
Odchýlka merania E MPE	±0,04 mm
Norma	ISO 13385
Rozhranie	Rozhranie RS232C
Rozhranie	USB rozhranie
Rozhranie	Rozhranie Digimatic
Poistka nameranej hodnoty	Systém MAHR Reference Lock
Meracia technika	digitálna
Materiál	ušľachtilá oceľ, INOX
Balenie	stabilný box
Druh produktu	Posuvný hĺbkomer na drážky

Služby

Kalibrácia Hĺbkomer s háčikom maximálny rozsah merania 300	021220 300
Kalibrácia DAkkS Posuvné meradlo/hĺbkové posuvné meradlo maximálny rozsah merania 300	021010 300

Príslušenstvo

Kryt priehradky na batérie	412235
Gombíkový článok / špeciálna batéria Typ batérií CR2032	081560 CR2032