



Elektronický momentový kľúč, Maximálny ťahovací moment: 20Nm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	655275 20
GTIN	4018754243693
Trieda položky	63A

Popis

Prevedenie:

- **Veľmi úzka a kompaktná konštrukcia pre malé krútiace momenty od 1 Nm.**
- **Jednoduchá obsluha pomocou ovládania jedným tlačidlom.**
- **3 meracie režimy: Track, Peak Hold, skrutkovanie s hodnotením.**
- **Prídavné funkcie so softvérom SENSOMASTER 4 (voľne k dispozícii po registrácii na adrese www.stahlwille.de/downloads):– nastaviteľné skrutkovanie – ohodnotenie skrutkovania farebnými LED, bzučiakom a vibráciami – nastaviteľný interval kalibrácie – schopný dokumentácie**
- **Kompaktná konštrukcia umožňuje prácu aj na obmedzenom pracovnom priestore.**
- **Pevne vstavaná rača s jemným ozubením (80 zubov) s technológiou QuickRelease.**
- **Prehľadný displej.**
- **USB rozhranie.**
- **Ľubovoľné použitie sily.**
- **Integrované automatické upozornenie kalibrácie po počte zaťažení a časových intervalov.**

Meracie jednotky: cNm, Nm, lbfft, lbfin.

Norma:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Údaje o používaní:

Legenda k výkresu a vzorcu:

l_1 = Dĺžka páky bez nástrčného nástroja

l_2 = Jemne nastavená pomôcka na zistenie uhlového vychýlenia na momentovom kľúči

l_3 = Dĺžka páky vrátane z výroby kalibrovanej pomôcky na zistenie uhlového vychýlenia

l_4 = Pomôcka na zistenie uhlového vychýlenia nástrčného nástroja

L = Celková dĺžka nástroja

T_1 = krútiaci moment, ktorý sa má nastaviť

T_2 = Predpísaný krútiaci moment

Rozsah balenia:

Vrátane stabilného plastového kufra, USB kábla a batérie (3,6 V / typ 14500) č. 081560 veľ. SL760.

Technický opis

Pohonný štvorhran	1/4 palec
Maximálny ťahovací moment	20 Nm
Rozlíšenie	0,01 Nm
Hmotnosť	145 g
Presnosť merania krútiaci moment	±4 %
Rozsah krútiaceho momentu	1 - 20 Nm
Rozsah krútiaceho momentu	0,7 - 15 lbfft
Počet obsiahnutých batérií	1
Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory	081560 SL760
Rozsah krútiaceho momentu	9 - 180 lbfin
Séria	SENSOTORK® 701
Odčítanie s možnosťou prepínania	cNm
Odčítanie s možnosťou prepínania	lbfft
Odčítanie s možnosťou prepínania	lbfin
Odčítanie s možnosťou prepínania	Nm
Merací proces	Krútiaci moment
Princíp spúšťania	vibračný motor
Norma	DIN EN ISO 6789
Prestavitelnosť hodnoty spúšťania	nastaviteľné
Forma pripojenia	hnací štvorhran (račňa)
Ukazovateľ	digitálna
Celková dĺžka L	210 mm
Nastavenie hodnoty spúšťania	digitálny, nastaviteľný
Spätná väzba	so zobrazením
Dĺžka páky vrátane z výroby kalibrovanej pomôcky na zistenie uhlového vychýlenia [L ₃]	160 mm
Kalibrácia	O3

Smer vťahovania	uťahovanie doprava a doľava
Skúšobný protokol	Skúšobný protokol výrobcu
Rozhranie	USB rozhranie
Údaje protokolovateľné	áno
Meracia technika	elektronický
Signalizácia spustenia	haptická
Signalizácia spustenia	akustická
Signalizácia spustenia	optická
Typ batérií	SL760
Zásobovanie energiou	Prevádzka s batériami
Druh produktu	Momentové kľúče

Služby

Kalibrácia DAkkSMomentový kľúč obojstranný Maximálny uťahovací moment 1000/2	020040 1000/2
KalibráciaMomentový kľúč obojstranný Maximálny uťahovací moment 400/2	020030 400/2

Príslušenstvo

Gombíkový článok / špeciálna batéria Typ batérií SL760	081560 SL760
--	--------------