



Vejárovitý brúsny kotúč V2 Power, (CER), plochý-šikmý pre INOX, Ø 230 mm, Zrnitosť: 40



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	565484 40
GTIN	4027497481606
Trieda položky	53L

Popis

Prevedenie:

Patentovaná kosáková lamelová forma a usporiadanie umožňujú najvyššiu hustotu povrchu pre výnimočný výkon brúsenia a životnosť.

Tanier zo sklenej tkaniny pre **univerzálne použitie**.

Najvyšší brúsny výkon, **keramické zrno** so samoostriacim účinkom. Žiadne zasklenie alebo prehriatie. Veľmi vhodný pre hranové brúsenie.

Použitie:

Pracovanie bez vibrácií pri dlhej životnosti.

Upozornenie:

Beztanierové vejárovité brúsne kotúče SLTflex pre mäkké brúsenie, opracovanie kútových zvarov atď., nájdete pod č. 566300 a nasl.

Technický opis

Ø kotúčov	230 mm
Zrnitosť	40

Ø otvora	22,23 mm
Popis tvaru	plochý, šikmý
Skratka pre brúsivo	Keramika
Podiel železa, síry a chlóru	< 0,1 %
Atribút Názov produktu	Ø 230 mm
Nosná doska	Tanier zo sklenenej vlákniiny
optimalizované pre materiál	INOX
maximálna obvodová rýchlosť	80 m/s
Druh produktu	Vejárovitý brúsny kotúč

Údaje o užívatel'ovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Alu mg	podmienene vhodný		
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 1400 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 55 HRC	vhodný		
Oceľ < 60 HRC	vhodný		
Oceľ < 67 HRC	vhodný		
INOX	vhodný		
Ti	vhodný		
GG(G)	vhodný		
CuZn	podmienene vhodný		
suché	vhodný		