



Dvojstupňová vrtačka, Typ: 720555



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	075150 720555
GTIN	4014586882567
Trieda položky	03F

Popis

Prevedenie:

- **Kompaktná dvojstupňová ručná vrtačka na vrtanie, hrubovanie, rezanie závitov a skrutkovanie.**
- **Plynulé elektronické nastavenie otáčok pre citlivé navrtávanie a skrutkovanie.**
- **Integrálny spínač s prepínačom pre chod doprava / doľava pre pohodlnú obsluhu.**

Ozubená prídavná rukoväť pre bezpečné držanie (tvarový styk).

Výhoda:

Plynulé elektronické nastavenie krútiaceho momentu.

Rozsah balenia:

Vrátane 1 rýchlopínacieho skľučovadla s poistkou upínacej sily, 1 dodatočnou rukoväťou.

Upozornenie:

Vhodné špirálové vrtáky nájdete od č. 114000.

Technický opis

Rozsah upínania vrtacieho skľučovadla	1,5 - 13 mm
Hmotnosť	2 kg
maximálny Ø špirálovitého vrtáku do dreva 1. stupeň	37 mm
maximálny Ø špirálovitého vrtáku do ocele 2. stupeň	10 mm
maximálny Ø špirálovitého vrtáku do ocele 1. stupeň	13 mm

maximálne vibrácie podľa EN	< 2,5 m/s ²
Označenie výrobcu	BOP 13-2
Upínač vŕtacieho skľučovadla	1/2 palca – 20 UNF
Príkion	550 W
maximálny Ø špirálovitého vrtáku do dreva 2. stupeň	27 mm
Rozsah otáčok 1. stupeň	0 - 680 min ⁻¹
Rozsah otáčok 2. stupeň	0 - 2200 min ⁻¹
Zásobovanie energiou	Sietová prevádzka
vhodné pre materiál	Ocel
Druh produktu	Vŕtačka