

HOLEX**Vejárovitý brúsny kotúč (A), Zrnitosť 240, Ø hlavy×šírka hlavy: 15X15mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	554500 15X15
GTIN	4045197803450
Trieda položky	52E

Popis**Prevedenie:**

Vejárové usporiadanie lamiel okolo osi nástroja.
Brúsne lamely posypané **normálnym korundom (A)**.

Použitie:

Prevažne pre jemné brúsenie a leštenie na väčších polomeroch vo výrobe nástrojov a foriem, vo výrobe nádob a prístrojov. Brúsne lamely sa prispôbujú kontúram obrobku.

Technický opis

Ø hlavy	15 mm
Šírka hlavy	15 mm
maximálne otáčky	35000 min ⁻¹
Zrnitosť	240
odporúčané otáčky	24000 min ⁻¹
Ø stopky	3 mm
Brusivo	korundové brúsne zrno (A)
Skratka pre brusivo	A
Atribút Názov produktu	Zrnitosť 240
Druh produktu	Vejárovitý brúsny kotúč

Údaje o uživateli

	Zhoda	V_c	Kód ISO
Alu mg	vhodný		
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 1400 N/mm ²	podmienene vhodný		
Oceľ < 55 HRC	vhodný		
Oceľ < 60 HRC	podmienene vhodný		
GG(G)	podmienene vhodný		
CuZn	vhodný		
Plast, sklolaminát	vhodný		
Drevo	vhodný		
suché	vhodný		