



Stupňovitá čelusť pre úchopové vložky mobilná, pre typ: 160



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	361347 160
GTIN	4250364402989
Trieda položky	34A

Popis

Použitie:

Na upínanie hotových a surových dielov (pomocou skrutkovateľných upínacích vložiek).

Vhodné pre:

Titan 2 č. 361302.

Upozornenie:

Upínanie surových dielov iba pri rovnobežných obrobkoch. Upínacie vložky č. 361238 – 361250.

Technický opis

Dĺžka l_1	64 mm
Výška h_1	25 mm
Šírka čelustí b	160,4 mm
vhodné pre farebný kód	TitanSense
Výška čelusti h	49,8 mm
Dĺžka čelustí l	114 mm
Druh produktu	Čeluste pre zverák

