



Stupňovitá čelust' pre úchopové vložky pevná, pre typ: 125



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	361348 125
GTIN	4250364402736
Trieda položky	34A

Popis

Použitie:

Na upínanie hotových a surových dielov (pomocou skrutkovateľných upínacích vložiek).

Vhodné pre:

Titan 2 č. 361302.

Upozornenie:

Upínanie surových dielov iba pri rovnobežných obrobkoch. Upínacie vložky č. 361238 – 361250.

Technický opis

vhodné pre farebný kód	Titan2/TitanSense
vhodné pre farebný kód	Titan
vhodné pre farebný kód	LCV125G
Výška čelusti h	39,5 mm
Výška h ₁	20 mm
Šírka čelustí b	124,4 mm
Dĺžka l ₁	43 mm
Dĺžka čelustí l	92 mm
Druh produktu	Čeluste pre zverák

