


**Garant****Vejárovitý brúsny kotúč Rúno (ZA), stredný, Ø hlavy×šírka hlavy: 50X20mm**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	554906 50X20
GTIN	4045197803900
Trieda položky	51E

## Popis

### Prevedenie:

Vejárovité usporiadanie rúnových lamiel okolo osi nástroja. Ø stopky 6 mm.  
Obzvlášť odolné a jemne štruktúrované rúno so zirkónovým korundom (ZA). **Ideálne na obrábanie ušľachtilej ocele.**

### Použitie:

Na odstraňovanie nečistôt a oxidových vrstiev na kovoch, ako aj na matnenie Cr-Ni a iných nehrdzavejúcich ocelí, ako aj neželezných kovov.

## Technický opis

Šírka hlavy	20 mm
maximálne otáčky	11000 min <sup>-1</sup>
Ø hlavy	50 mm
Ø stopky	6 mm
odporúčané otáčky	6000 min <sup>-1</sup>
Skratka pre brúsivo	ZA
Porovnanie zrnitosti	180
Stupeň jemnosti	stredný

Atribút Názov produktu	stredný
Druh produktu	Vejárovitý brúsny kotúč

## Údaje o užívatel'ovi

	Zhoda	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Alu mg	podmienene vhodný		
Oceľ < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný		
Oceľ < 1400 N/mm <sup>2</sup>	vhodný		
Oceľ < 55 HRC	vhodný		
Oceľ < 60 HRC	podmienene vhodný		
Oceľ < 67 HRC	podmienene vhodný		
INOX	vhodný		
Ti	podmienene vhodný		
GG(G)	vhodný		
CuZn	vhodný		
Plast, sklolaminát	vhodný		
Drevo	vhodný		
Nátery	podmienene vhodný		
suché	vhodný		