

**HOLEX****Vejárovitý brúsny kotúč Rúno (A), hrubý, Ø hlavy×šírka hlavy: 60X50mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	554950 60X50
GTIN	4045197803917
Trieda položky	52E

**Popis****Prevedenie:**

Vejárovité usporiadanie rúnových lamiel okolo osi nástroja. Ø stopky 6 mm.

Rúno pretkané normálnym korundom (A). Zabezpečí rovnomernú, **matnú finálnu povrchovú úpravu.**

**Použitie:**

Na odstraňovanie nečistôt a oxidových vrstiev na kovoch, ako aj na matnenie Cr-Ni a iných nehrdzavejúcich ocelí, ako aj neželezných kovov.

**Technický opis**

odporúčané otáčky	5000 min <sup>-1</sup>
Šírka hlavy	50 mm
Ø hlavy	60 mm
maximálne otáčky	9000 min <sup>-1</sup>
Ø stopky	6 mm
Skratka pre brúsivo	A
Porovnanie zrnitosti	100
Stupeň jemnosti	hrubý

Atribút Názov produktu	hrubý
Druh produktu	Vejárovitý brúsny kotúč

## Údaje o užívatel'ovi

	Zhoda	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Alu mg	podmienene vhodný		
Oceľ < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný		
Oceľ < 1400 N/mm <sup>2</sup>	vhodný		
Oceľ < 55 HRC	vhodný		
Oceľ < 60 HRC	podmienene vhodný		
Oceľ < 67 HRC	podmienene vhodný		
INOX	vhodný		
Ti	podmienene vhodný		
GG(G)	vhodný		
CuZn	vhodný		
Plast, sklolaminát	vhodný		
Drevo	vhodný		
Nátery	podmienene vhodný		
suché	vhodný		