

HOLEX**Momentové klúče s račňou, Maximálny ťahovací moment: 100Nm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 657272 100 |
| GTIN | 4045197804112 |
| Trieda položky | 62E |

Popis**Prevedenie:**

Robustný jednoramenný momentový kľúč, nastaviteľný pomocou stupnice mikrometra, s poistkou proti neúmyselnému prestaveniu.

Pevne zabudované západkové koliesko na upnutie násad nástrčného kľúča.

Merné jednotky: Nm, lbfft. Račňa s **obojustranným štvorhranom**, ktorý sa nestratí a poistným kolíkom na **ťahovanie doprava a doľava**.

Funkcia:

Pri dosiahnutí nastaveného krútiaceho momentu sa kľúč spustí „vydaním signálu“ (počuteľne aj viditeľne) a je okamžite znova pripravený na použitie.

Použitie:

Pre menšie až stredné série.

Norma:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Presnosť:

$\pm 3\%$ zo zobrazenej hodnoty.

Údaje o používaní:**Legenda k výkresu a vzorcu:**

l_1 = Dĺžka páky bez nástrčného nástroja

l_2 = Jemne nastavená pomôcka na zistenie uhlového vychýlenia na momentovom kľúči

l_3 = Dĺžka páky vrátane z výroby kalibrovanej pomôcky na zistenie uhlového vychýlenia

l_4 = Pomôcka na zistenie uhlového vychýlenia nástrčného nástroja

L = Celková dĺžka nástroja

T_1 = krútiaci moment, ktorý sa má nastaviť

T_2 = Predpísaný krútiaci moment

Upozornenie:

Zaručená presnosť merania krútiaceho momentu sa vyskytuje iba v rozsahu kalibrovaného krútiaceho momentu podľa DIN EN ISO 6789.

Technický opis

| | |
|--|------------------------------------|
| Presnosť merania krútiaci moment | ±3 % |
| Ukazovateľ | analogová |
| Maximálny ťahovací moment | 100 Nm |
| Smer vŕahovania | ťahovanie doprava a doľava |
| Členenie stupnice 1 dielik = | 1 Nm |
| Hmotnosť | 800 g |
| Pohonný štvorhran | 1/2 palec |
| Rozsah krútiaceho momentu | 20 - 100 Nm |
| Norma | DIN EN ISO 6789 |
| Nastavenie hodnoty spúšťania | s nastavovacou stupnicou |
| Dĺžka páky vrátane z výroby kalibrovanej pomôcky na zistenie uhlového vychýlenia [L ₃] | 252 mm |
| Merací proces | Krútiaci moment |
| Princíp spúšťania | mechanické spustenie krátkej dráhy |
| Forma pripojenia | hnací štvorhran (račňa) |
| Odčítanie s možnosťou prepínania | Nm |
| Odčítanie s možnosťou prepínania | lbfft |
| Spätná väzba | s vypínaním |
| Celková dĺžka L | 375 mm |
| Prestavitelnosť hodnoty spúšťania | nastaviteľné |
| Kalibrácia | O1 |
| Skúšobný protokol | Skúšobný protokol výrobcu |
| Údaje protokolovateľné | nie |
| Signalizácia spustenia | akustická |
| Signalizácia spustenia | haptická |
| Meracia technika | mechanický |
| Druh produktu | Momentové kľúče |

Služby

Kalibrácia Momentové klúče Maximálny ťahovací moment 400

020010 400

Kalibrácia DAkks Momentové klúče Maximálny ťahovací moment 1000

020020 1000

Príslušenstvo

Súprava náhradných dielov pre račne Pohonný štvorhran 1/2

657271 1/2