



Momentové klúče s račňou, Maximálny ťahovací moment: 200Nm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	657272 200
GTIN	4045197804129
Trieda položky	62E

Popis

Prevedenie:

Robustný jednoramenný momentový kľúč, nastaviteľný pomocou stupnice mikrometra, s poistkou proti neúmyselnému prestaveniu.

Pevne zabudované západkové koliesko na upnutie násad nástrčného kľúča.

Merné jednotky: Nm, lbfft. Račňa s **obojsstranným štvorhranom**, ktorý sa nestratí a poistným kolíkom na **ťahovanie doprava a doľava**.

Funkcia:

Pri dosiahnutí nastaveného krútiaceho momentu sa kľúč spustí „vydaním signálu“ (počuteľne aj viditeľne) a je okamžite znova pripravený na použitie.

Použitie:

Pre menšie až stredné série.

Norma:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Presnosť:

± 3 % zo zobrazenej hodnoty.

Údaje o používaní:

Legenda k výkresu a vzorcu:

l_1 = Dĺžka páky bez nástrčného nástroja

l_2 = Jemne nastavená pomôcka na zistenie uhlového vychýlenia na momentovom kľúči

l_3 = Dĺžka páky vrátane z výroby kalibrovanej pomôcky na zistenie uhlového vychýlenia

l_4 = Pomôcka na zistenie uhlového vychýlenia nástrčného nástroja

L = Celková dĺžka nástroja

T_1 = krútiaci moment, ktorý sa má nastaviť

T_2 = Predpísaný krútiaci moment

Upozornenie:

Zaručená presnosť merania krútiaceho momentu sa vyskytuje iba v rozsahu kalibrovaného krútiaceho momentu podľa DIN EN ISO 6789.

Technický opis

Presnosť merania krútiaci moment	±3 %
Smer vťahovania	uťahovanie doprava a doľava
Ukazovateľ	analogová
Hmotnosť	1000 g
Pohonný štvorhran	1/2 palec
Členenie stupnice 1 dielik =	1 Nm
Maximálny uťahovací moment	200 Nm
Rozsah krútiaceho momentu	40 - 200 Nm
Dĺžka páky vrátane z výroby kalibrovanej pomôcky na zistenie uhlového vychýlenia [L ₃]	335 mm
Odčítanie s možnosťou prepínania	Nm
Odčítanie s možnosťou prepínania	lbfft
Nastavenie hodnoty spúšťania	s nastavovacou stupnicou
Princíp spúšťania	mechanické spustenie krátkej dráhy
Forma pripojenia	hnací štvorhran (račňa)
Norma	DIN EN ISO 6789
Celková dĺžka L	459 mm
Spätná väzba	s vypínaním
Merací proces	Krútiaci moment
Prestavitelnosť hodnoty spúšťania	nastaviteľné
Kalibrácia	O1
Skúšobný protokol	Skúšobný protokol výrobcu
Údaje protokolovateľné	nie
Meracia technika	mechanický
Signalizácia spustenia	haptická
Signalizácia spustenia	akustická
Druh produktu	Momentové kľúče

Služby

Kalibrácia DAkkSMomentové klúče Maximálny ťahovací moment 1000

020020 1000

KalibráciaMomentové klúče Maximálny ťahovací moment 400

020010 400

Príslušenstvo

Súprava náhradných dielov pre račne Pohonný štvorhran 1/2

657271 1/2