

HOLEX

Základné zariadenie momentového kľúča bez nástrčného nástroja, Maximálny ťahovací moment: 300Nm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	657277 300
GTIN	4045197804174
Trieda položky	62E

Popis

Prevedenie:

Robustný jednoramenný momentový kľúč, nastaviteľný pomocou stupnice mikrometra, s poistkou proti neúmyselnému prestaveniu.

Základný prístroj s nástrčným štvorhranom (bez nástrčného nástroja). Vhodné nástrčné nástroje č. 657582 – 657950.

Merné jednotky: Nm, lbfft.

Funkcia:

Pri dosiahnutí nastaveného krútiaceho momentu sa kľúč spustí „vydaním signálu“ (počuteľne aj viditeľne) a je okamžite znova pripravený na použitie.

Použitie:

Pre menšie až stredné série.

Norma:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Presnosť:

± 3 % zo zobrazenej hodnoty.

Údaje o používaní:**Legenda k výkresu a vzorcu:**

l_1 = Dĺžka páky bez nástrčného nástroja

l_2 = Jemne nastavená pomôcka na zistenie uhlového vychýlenia na momentovom kľúči

l_3 = Dĺžka páky vrátane z výroby kalibrovanej pomôcky na zistenie uhlového vychýlenia

l_4 = Pomôcka na zistenie uhlového vychýlenia nástrčného nástroja

L = Celková dĺžka nástroja

T_1 = krútiaci moment, ktorý sa má nastaviť

T_2 = Predpísaný krútiaci moment

Upozornenie:

Zaručená presnosť merania krútiaceho momentu sa vyskytuje iba v rozsahu kalibrovaného krútiaceho momentu podľa DIN EN ISO 6789.

Technický opis

Hmotnosť	1350 g
Vymeniteľné nástroje	nástrčný nástroj
Presnosť merania krútiaci moment	±3 %
Maximálny ťahovací moment	300 Nm
Upínač pre nástrčný nástroj	14×18 mm
Smer ťahovania	ťahovanie doprava a doľava
Ukazovateľ	analogová
Členenie stupnice 1 dielik =	1 Nm
Rozsah krútiaceho momentu	60 - 300 Nm
Celková dĺžka L	588 mm
Dĺžka páky vrátane z výroby kalibrovanej pomôcky na zistenie uhlového vychýlenia [I ₃]	488 mm
Princíp spúšťania	mechanické spustenie krátkej dráhy
Spätná väzba	s vypínaním
Jemne nastavená pomôcka na zistenie uhlového vychýlenia na momentovom kľúči [I ₂]	40 mm
Nastavenie hodnoty spúšťania	s nastavovacou stupnicou
Norma	DIN EN ISO 6789
Odčítanie s možnosťou prepínania	Nm
Odčítanie s možnosťou prepínania	lbfft
Prestaviteľnosť hodnoty spúšťania	nastaviteľné
Forma pripojenia	na nástrčné nástroje (pravouhlé upínanie)
Dĺžka páky bez nástrčného nástroja [I ₁]	448 mm
Merací proces	Krútiaci moment
Kalibrácia	O1
Skúšobný protokol	Skúšobný protokol výrobcu
Údaje protokolovateľné	nie

Meracia technika	mechanický
Signalizácia spustenia	haptická
Signalizácia spustenia	akustická
Druh produktu	Momentové kľúče

Služby

Kalibrácia Momentové kľúče Maximálny ťahovací moment 400	020010 400
Kalibrácia DAkkS Momentové kľúče Maximálny ťahovací moment 1000	020020 1000

Príslušenstvo

Nástrčná račňa vyhadzovačom Typ hnací štvorhran 2-1/2	657580 2-1/2
Nástrčná račňa Štvorhran pohonu 2-1/2	657620 2-1/2
Nástrčná račňa Typ hnací štvorhran 2-3/4	657630 2-3/4
Nástrčná račňa Typ hnací štvorhran 2-1/2	657630 2-1/2
Nástrčná račňa prepínateľná Typ hnací štvorhran 2-1/2	657582 2-1/2