

**Momentový kľúč bez stupnice, Maximálny ťahovací moment: 50Nm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	657352 50
GTIN	4045197804181
Trieda položky	62E

Popis**Prevedenie:**

Jednoramenný momentový kľúč bez nastavovacej stupnice. Nastavenie kľúča pomocou prístroja na skúšky momentových kľúčov. Pevná račna s prestrčným štvorhranom, ktorý sa nestratí na **ťahovanie doprava a doľava.**

Funkcia:

Ak sa pri použití kľúča dosiahne nastavená hodnota, kľúč sa spustí „signálom“ (zvukovým a hmatovým) a je ihneď opäť pripravený na použitie.

Použitie:

Na kontrolu utiahnutia skrutiek atď. podľa prednastaveného krútiaceho momentu pri sériovej práci.

Norma:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Presnosť:

± 3% nastavenej hodnoty.

Údaje o používaní:**Legenda k výkresu a vzorcu:**

l_1 = Dĺžka páky bez nástrčného nástroja

l_2 = Jemne nastavená pomôcka na zistenie uhlového vychýlenia na momentovom kľúči

l_3 = Dĺžka páky vrátane z výroby kalibrovannej pomôcky na zistenie uhlového vychýlenia

l_4 = Pomôcka na zistenie uhlového vychýlenia nástrčného nástroja

L = Celková dĺžka nástroja

T_1 = krútiaci moment, ktorý sa má nastaviť

T_2 = Predpísaný krútiaci moment

Upozornenie:

Zaručená presnosť merania krútiaceho momentu sa vyskytuje iba v rozsahu kalibrovaného krútiaceho momentu podľa DIN EN ISO 6789.

Technický opis

Smer vťahovania	uťahovanie doprava a doľava
Pohonný štvorhran	3/8 palec
Hmotnosť	1000 g
Maximálny uťahovací moment	50 Nm
Presnosť merania krútiaci moment	±3 %
Rozsah krútiaceho momentu	10 - 50 Nm
Princíp spúšťania	mechanické spustenie krátkej dráhy
Odčítanie s možnosťou prepínania	Nm
Forma pripojenia	hnací štvorhran (račňa)
Prestaviteľnosť hodnoty spúšťania	prednastavený
Merací proces	Krútiaci moment
Nastavenie hodnoty spúšťania	bez nastavovacej stupnice (potrebná skúšačka)
Spätná väzba	s vypínaním
Norma	DIN EN ISO 6789
Celková dĺžka L	328 mm
Dĺžka páky vrátane z výroby kalibrovanej pomôcky na zistenie uhlového vychýlenia [L ₃]	209 mm
Kalibrácia	O6
Kalibrácia	O7
Údaje protokolovateľné	nie
Signalizácia spustenia	akustická
Signalizácia spustenia	haptická
Meracia technika	mechanický
Druh produktu	Momentové kľúče

Služby

Kalibrácia DAkkSMomentové kľúče Maximálny uťahovací moment 1000

020020 1000

020080 SET

NastavenieMomentový klúč bez stupnice Typ SET	
Kalibrácia a nastavenieMomentový klúč bez stupnice Maximálny ťahovací moment 400	020090 400
Kalibrácia DAkkS a nastavenieMomentový klúč bez stupnice Maximálny ťahovací moment 1000	020190 1000

Príslušenstvo

Elektronická skúšačka momentových klúčov „ProTest“ Maximálny ťahovací moment 60	654460 60
Súprava náhradných dielov pre račne Pohonný štvorhran 3/8	657271 3/8