

**Momentový kľúč bez stupnice, Maximálny ťahovací moment: 300Nm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	657352 300
GTIN	4045197804211
Trieda položky	62E

**Popis****Prevedenie:**

Jednoramenný momentový kľúč bez nastavovacej stupnice. Nastavenie kľúča pomocou prístroja na skúšky momentových kľúčov. Pevná račňa s prestrčným štvorhranom, ktorý sa nestratí na **ťahovanie doprava a doľava.**

**Funkcia:**

Ak sa pri použití kľúča dosiahne nastavená hodnota, kľúč sa spustí „signálom“ (zvukovým a hmatovým) a je ihneď opäť pripravený na použitie.

**Použitie:**

Na kontrolu utiahnutia skrutiek atď. podľa prednastaveného krútiaceho momentu pri sériovej práci.

**Norma:**

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

**Presnosť:**

± 3% nastavenej hodnoty.

**Údaje o používaní:****Legenda k výkresu a vzorcu:**

$l_1$  = Dĺžka páky bez nástrčného nástroja

$l_2$  = Jemne nastavená pomôcka na zistenie uhlového vychýlenia na momentovom kľúči

$l_3$  = Dĺžka páky vrátane z výroby kalibrovannej pomôcky na zistenie uhlového vychýlenia

$l_4$  = Pomôcka na zistenie uhlového vychýlenia nástrčného nástroja

$L$  = Celková dĺžka nástroja

$T_1$  = krútiaci moment, ktorý sa má nastaviť

$T_2$  = Predpísaný krútiaci moment

**Upozornenie:**

Zaručená presnosť merania krútiaceho momentu sa vyskytuje iba v rozsahu kalibrovaného krútiaceho momentu podľa DIN EN ISO 6789.

**Technický opis**

Pohonný štvorhran	1/2 palec
Maximálny ťahovací moment	300 Nm
Smer ťahovania	ťahovanie doprava a doľava
Presnosť merania krútiaci moment	±3 %
Hmotnosť	1600 g
Rozsah krútiaceho momentu	60 - 300 Nm
Forma pripojenia	hnací štvorhran (račňa)
Norma	DIN EN ISO 6789
Nastavenie hodnoty spúšťania	bez nastavovacej stupnice (potrebná skúšačka)
Princíp spúšťania	mechanické spustenie krátkej dráhy
Prestaviteľnosť hodnoty spúšťania	prednastavený
Merací proces	Krútiaci moment
Spätná väzba	s vypínaním
Odčítanie s možnosťou prepínania	Nm
Dĺžka páky vrátane z výroby kalibrovanej pomôcky na zistenie uhlového vychýlenia [I <sub>3</sub> ]	460 mm
Celková dĺžka L	587 mm
Kalibrácia	O7
Kalibrácia	O6
Údaje protokolovateľné	nie
Meracia technika	mechanický
Signalizácia spustenia	akustická
Signalizácia spustenia	haptická
Druh produktu	Momentové kľúče

## Služby

Kalibrácia DAKKSMomentové kľúče Maximálny ťahovací moment 1000

020020 1000

020090 400

Kalibrácia a nastavenie Momentový kľúč bez stupnice  
Maximálny ťahovací moment 400

Nastavenie Momentový kľúč bez stupnice Typ SET

020080 SET

Kalibrácia DAkkS a nastavenie Momentový kľúč bez  
stupnice Maximálny ťahovací moment 1000

020190 1000

## Príslušenstvo

Elektronická skúšačka momentových kľúčov „ProTest“  
Maximálny ťahovací moment 400

654460 400

Súprava náhradných dielov pre račne Pohonný štvorhran  
1/2

657271 1/2