

Garant**Kuželový záhlbník, HB740, Ø D: 6,3mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	210410 6,3
GTIN	4045197804259
Trieda položky	21M

Technický opis

najhlbší Ø záhlbníka pre otvory od	1,5 mm
Počet rezných hrán Z	3
pre DIN skrutky s valcovou hlavou	M3
Dĺžka hlavy I	16 mm
Ø zahĺbenia	6,3 mm
Posuv f v oceli < 900 N/mm ²	0,04 mm
Ø stopky	7,2 mm
Dĺžka britov	6,2 mm
Séria	TopCut
Veľkosť upínania	10 mm
Povrchová úprava	TiAlN
Typ	HB740
Rezný materiál	VHM
Uhol zápustného hrotu	90
Norma	Výrobná norma

Členenie záhlbníkových rezov	nerovnaké
Vnútorne chladenie	nie
Stopka	GARANT TopCut
Druh produktu	Rezná vložka na zahlbovanie

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Hliníkové plasty	vhodný	80	N
Alu (krátke rezanie)	vhodný	80	N
Hliník > 10 % si	vhodný	60	N
Oceľ < 500 N/mm ²	vhodný	65	P
Oceľ < 750 N/mm ²	vhodný	60	P
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný	50	P
Oceľ < 1100 N/mm ²	vhodný	40	P
Oceľ < 1400 N/mm ²	vhodný	10	P
Oceľ < 55 HRC	podmienene vhodný	12	H
INOX < 900 N/mm ²	vhodný	25	M
INOX > 900 N/mm ²	vhodný	20	M
Ti > 850 N/mm ²	vhodný	15	S
GG(G)	vhodný	35	K
CuZn	vhodný	70	N
mokrý maximum	vhodný		
mokrý minimálne	vhodný		
vzduch	podmienene vhodný		