

HOLEX**Technická fréza Z ocel' ocel' – hrubý, HM, Typ: D0807****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	540740 D0807
GTIN	4045197804839
Trieda položky	52D

Popis**Prevedenie:**

Inovatívna geometria zubov umožňuje **veľmi vysoký rezný výkon pri obrábaní** súčasne pri **pokojnóm chode a dobrom vedení**. Vysoká kvalita povrchu sa dosahuje vďaka optimálnej tvorbe triesok (žiadne ostré triesky). Ø stopky 6 mm.

Použitie:

Optimalizované na obrábanie **ocele a liatiny**.

Technický opis

Stupeň jemnosti ozubenia	hrubý
Popis tvaru	gula
Celková dĺžka	52 mm
Ø hlavy	8 mm
Tvar	D0807
Ozubenie skratka	ocel Z
Ø stopky	6 mm
Dĺžka hlavy	7 mm
Séria	Ozubenie Z ocel'
Rezný materiál	HM
Druh produktu	Technická fréza

Údaje o uživateli

	Zhoda	V_c	Kód ISO
Ocel' < 900 N/mm ²	vhodný		
Ocel' < 1400 N/mm ²	vhodný		
Ocel' < 55 HRC	vhodný		
Ocel' < 60 HRC	vhodný		
Ocel' < 67 HRC	vhodný		
GG(G)	vhodný		