

HOLEX**Technická fréza Z ocel' ocel' – hrubý, HM, Typ: F0618****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	540740 F0618
GTIN	4045197804860
Trieda položky	52D

Popis**Prevedenie:**

Inovatívna geometria zubov umožňuje **veľmi vysoký rezný výkon pri obrábaní** súčasne pri **pokojnóm chode a dobrom vedení**. Vysoká kvalita povrchu sa dosahuje vďaka optimálnej tvorbe triesok (žiadne ostré triesky). Ø stopky 6 mm.

Použitie:

Optimalizované na obrábanie **ocele a liatiny**.

Technický opis

Tvar	F0618
Popis tvaru	gulatý oblúk
Stupeň jemnosti ozubenia	hrubý
Ø stopky	6 mm
Ozubenie skratka	ocel Z
Ø hlavy	6 mm

Celková dĺžka	50 mm
Dĺžka hlavy	18 mm
Séria	Ozubenie Z oceľ
Rezný materiál	HM
Druh produktu	Technická fréza

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 1400 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 55 HRC	vhodný		
Oceľ < 60 HRC	vhodný		
Oceľ < 67 HRC	vhodný		
GG(G)	vhodný		