

Garant**Setting Bench SB 1, Typ: 300****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	439900 300
GTIN	4062406206000
Trieda položky	41R

Popis**Prevedenie:**

Jednoduché a ľahko použiteľné horizontálne nastavovacie zariadenie s dielenskou dotykovou obrazovkou na nastavenie vnútorných a vonkajších meracích prístrojov. Prístroj je kvalitný a má odolnú žulovú základňu a vysoko presné vedenia. Presné ovládanie motora upraví nastavené predvolené hodnoty v reálnom čase, aj keď sú aplikované rôzne meracie sily. Viacjazyčný softvér. USB rozhrania pre tlačiarne a skenery.

Funkcia:

- **Možnosť zadávania vnútorných a vonkajších rozmerov v milimetroch alebo palcoch.**
- **Integrovaná kalkulačka tolerancie s rýchlym výberom min., max. a priemerných hodnôt.**
- **Uloženie obľúbených položiek na opakované nastavenie meracích zariadení.**
- **História sa zaznamenáva a možno ju kedykoľvek vyvolať.**

Rozsah balenia:

Vrátane sieťového adaptéra, protiprachového krytu, kalibrácie z výroby, návodu na použitie a prepravných konzol.

Zvláštne príslušenstvo:

Adaptér č. 439910; 439912; 439915; 439916, tlačiareň č. 085505, skener čiarového kódu 2D č. 439930 veľ. 1950GHD, zásuvková lišta č. 081163; 081179.

Upozornenie:

Hraničná hodnota chyby merania (MPE) podľa VDI/VDE/DGQ/DKD 2618 List 17.2. Prípustné podmienky okolia 20 °C ±3 K, merané pomocou kalibrovaných noriem alebo normovaných meracích prístrojov s integrovanou teplotnou kompenzáciou.

Technický opis

Opakovateľnosť (2 σ)	1 μm
Rozhranie	USB rozhranie
Merací rozsah vnútri	1 - 305 mm
Príkion	150 W
Skúšobný protokol	Skúšobný protokol výrobcu
Merací rozsah vonku	40,1 - 345 mm
Presnosť	1,5 + L(mm)/300 μm
Východiskové napätie	24V, 5A
Základná doska Dĺžka	840 mm
Odčítanie s možnosťou prepínania	mm/palce
Sieťová frekvencia	50 - 60 Hz
Hmotnosť	110 kg
Sieťové napätie	100 - 240 V
Výška	573 mm
Základná doska Hĺbka	320 mm
Odčítanie	0,001 mm
Zásobovanie prúdom	100 – 240 V
Druh displeja	dotykový displej TFT
Veľkosť displeja	10 palec
Zásobovanie energiou	Sieťová prevádzka
Druh produktu	Prednastavovací prístroj

Príslušenstvo

Zásuvková lišta s prepäťovou ochranou Počet zásuviek	081163
Adpatér pre 2-bodové vnútorné meracie prístroje1 kus Typ 90-300	439914 90-300
Ručný skener 2D Typ 1950GHD	439930 1950GHD

Tlačiareň na etikety LabelWriter Typ LW450	085505 LW450
Adaptér, dosadacia plocha zvonku1 kus Typ OUTSIDE	439910 OUTSIDE
Súprava adaptérov pre univerzálne meracie prístroje Typ UNIVERSAL	439916 UNIVERSAL
Adaptér, dosadacia plocha zvnútra1 kus Typ INSIDE	439912 INSIDE
Adpatér pre 2-bodové vnútorné meracie prístroje1 kus Typ 35-90	439914 35-90