

Garant**Setting Bench SB 1, Typ: 1000****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	439900 1000
GTIN	4062406206024
Trieda položky	41R

Popis**Prevedenie:**

Jednoduché a ľahko použiteľné horizontálne nastavovacie zariadenie s dielenskou dotykovou obrazovkou na nastavenie vnútorných a vonkajších meracích prístrojov. Prístroj je kvalitný a má odolnú žulovú základňu a vysoko presné vedenia. Presné ovládanie motora upraví nastavené predvolené hodnoty v reálnom čase, aj keď sú aplikované rôzne meracie sily. Viacjazyčný softvér. USB rozhrania pre tlačiarne a skenery.

Funkcia:

- **Možnosť zadávania vnútorných a vonkajších rozmerov v milimetroch alebo palcoch.**
- **Integrovaná kalkulačka tolerancie s rýchlym výberom min., max. a priemerných hodnôt.**
- **Uloženie obľúbených položiek na opakované nastavenie meracích zariadení.**
- **História sa zaznamenáva a možno ju kedykoľvek vyvolať.**

Rozsah balenia:

Vrátane sieťového adaptéra, protiprachového krytu, kalibrácie z výroby, návodu na použitie a prepravných konzol.

Zvláštne príslušenstvo:

Adaptér č. 439910; 439912; 439915; 439916, tlačiareň č. 085505, skener čiarového kódu 2D č. 439930 veľ. 1950GHD, zásuvková lišta č. 081163; 081179.

Upozornenie:

Hraničná hodnota chyby merania (MPE) podľa VDI/VDE/DGQ/DKD 2618 List 17.2. Prípustné podmienky okolia 20 °C ±3 K, merané pomocou kalibrovaných noriem alebo normovaných meracích prístrojov s integrovanou teplotnou kompenzáciou.

Technický opis

Východiskové napätie	24V, 5A
Skúšobný protokol	Skúšobný protokol výrobcu
Sieťové napätie	100 - 240 V
Výška	626 mm
Sieťová frekvencia	50 - 60 Hz
Merací rozsah vnútri	1 - 1016 mm
Opakovateľnosť (2 σ)	1 μ m
Základná doska Dĺžka	1540 mm
Rozhranie	USB rozhranie
Presnosť	1,5 + L(mm)/300 μ m
Príkon	150 W
Odčítanie s možnosťou prepínania	mm/palce
Merací rozsah vonku	40,1 - 1056 mm
Základná doska Hĺbka	320 mm
Hmotnosť	210 kg
Odčítanie	0,001 mm
Zásobovanie prúdom	100 – 240 V
Druh displeja	dotykový displej TFT
Veľkosť displeja	10 palec
Zásobovanie energiou	Sieťová prevádzka
Druh produktu	Prednastavovací prístroj

Príslušenstvo

Tlačiareň na etikety LabelWriter Typ LW450	085505 LW450
Adaptér, dosadacia plocha zvonku1 kus Typ OUTSIDE	439910 OUTSIDE
Adpatér pre 2-bodové vnútorné meracie prístroje1 kus Typ 35-90	439914 35-90

Zásuvková lišta s prepäťovou ochranou Počet zásuviek	081163
Adpatér pre 2-bodové vnútorné meracie prístroje1 kus Typ 90-300	439914 90-300
Ručný skener 2D Typ 1950GHD	439930 1950GHD
Súprava adaptérov pre univerzálne meracie prístroje Typ UNIVERSAL	439916 UNIVERSAL
Adaptér, dosadacia plocha zvnútra1 kus Typ INSIDE	439912 INSIDE