



Ručné LED svetlo Spotlight, Typ: HS5R



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	081464 HS5R
GTIN	4013674139828
Trieda položky	04B

Popis

Prevedenie:

Ručné LED svietidlo z ABS plastu s integrovaným akumulátorom a tromi režimami svietenia na optimálne osvetlenie pracovnej oblasti.

- **Vrátane pridržného magnetu na upevnenie na kovových predmetoch.**
- **Pripevnením skla s farebným svetlom možno svietidlo použiť ako výstražné svetlo.**
- **Dĺžka svietenia 2 – 9,5 hod podľa nastavenej intenzity svetla.**

Funkcia:

IP20: Existuje ochrana proti vniknutiu cudzích telies s $\varnothing < 12$ mm, ale malo by sa zabrániť dotyku, okrem toho neexistuje ochrana pred vodou.

Rozsah balenia:

Svetlo, nabíjacia stanica, s držiakom na stenu, USB kábel, sklo s farebným filtrom, návod na obsluhu.

Technický opis

Svetelný tok Úroveň 2	105 lm
Trvanie osvetlenia	2 h
Napätie akumulátora	3,7 V
Kapacita akumulátora	2,6 Ah
Počet obsiahnutých akumulátorov	1

Stupeň ochrany krytom IP	IP 20
Druh batérie	Li-Ion
Svetelný tok	420 lm
Zásobovanie energiou	Prevádzka s akumulátorom
Osvetľovacie teleso	LED modul
Rozsah natočenia	90 Stupeň
Trvanie osvetlenia úroveň 2	9,5 h
Zóna ATEX	žiadna
Druh produktu	Pracovné svetidlo