



Priama pneumatická brúska, Ø skľučovadla 6 mm, Typ: 3550-180



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	079453 3550-180
GTIN	015451785260
Trieda položky	03R

Popis

Prevedenie:

Priama pneumatická brúska s výkonom 1050 W a maximálnou rýchlosťou **18000 1/min.**

Upínacie čeluste Ø 6 mm. Krátke vyhotovenie.

Technický opis

Hmotnosť	1,2 kg
maximálne vibrácie podľa EN	<2,5 m/s ²
maximálna potreba vzduchu	1560 l/min
Výstupný výkon	1050 W
Pracovná hlučnosť	81 dB(A)
Dĺžka	248 mm
Označenie výrobcu	3550-180
maximálne otáčky	18000 min ⁻¹
Pripojenie stlačeného vzduchu	1/4 palec
Pripojovací závit	NPT
Druh produktu	Priama brúska

