

**Siko kliešte s rýchlym ovládaním páky, Celková dĺžka: 260mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	706340 260
GTIN	4000896188451
Trieda položky	76B

Popis**Prevedenie:**

S rýchlym ovládaním páky. Nastavenie bez prechytenia, s možnosťou ovládania jednou rukou. Ozubenie rozovretia s dodatočným indukčným kalením pre vysokú odolnosť a proti pretáčaní zapustených zubov pre lepšie držanie. Presné blokovanie pomocou nastaviteľného ozubenia zrezaného laserom. Ponorná úprava úchytovej časti.

Norma:**DIN ISO 8976****Materiál:**

Chróm-vanadiová oceľ; zápustkovo kovaná.

Technický opis

Rozsah upínania pre rúry	2 palec
Rozpätie pre šesťhran	50 mm
Rukoväť	s plastovým poťahom
Norma	DIN ISO 8976
Prevedenie čelustí	indukčne kalené
Materiál	Chróm-vanadiová oceľ
bez iskier	nie
Druh produktu	Inštalatérske kliešte a Siko kliešte

