



## Akumulátorový vrtací skrutkovač s vymeniteľným skľučovadlom, Typ: GSR1235FCS



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	070244 GSR1235FCS
GTIN	3165140936941
Trieda položky	03B

### Popis

#### Prevedenie:

Akumulátorový vrtací skrutkovač Bosch

· **Kompaktný akumulátorový vrtací skrutkovač 12 V s pravým/ľavým chodom.S**

Electronic Motor Protection (EMP)

· **a Electronic Cell Protection (ECP). LED svetla pre osvetlenie pracovného prostredia a akumulátorový ukazovateľ stavu nabitia**

· ·

Viacstupňové nastavenie ťahovacieho momentu

· **na presné skrutkovanie.**

Elektronická regulácia otáčok

· **na presné navrtávanie a skrutkovanie.**

Softgrip

· **Vymeniteľné farebné spony na ľahké rozpoznanie prístroja.**

Presná práca aj na ťažko prístupných miestach vďaka kompaktným rozmerom s **držiakom**

**bitov** alebo vymeniteľným **excentrickým alebo uhlovým nastavcom**. Flexibilná práca vďaka vymeniteľnému systému so štyrmi rôznymi **nastavcami FlexiClick**. Pohodlná manipulácia:

Nastavce jednoducho zostanú na zariadení a nastaví 16 rôznych polôh.

#### Rozsah balenia:

**Bez akumulátora**, bez nabíjačky (Cordless Concept), vrátane excentrickej násady, skľučovadla vrtáčky, uhlovej vrtacej násady, držiaka bitov.

**Upozornenie:**

Vhodné náhradné akumulátory a nabíjačky nájdete pod č. 073851 – 073866.

**Technický opis**

Napätie akumulátora	12 V
maximálny Ø špirálovitého vrtáku do dreva	32 mm
maximálne vibrácie podľa EN	<1,9 m/s <sup>2</sup>
Rozsah upínania rýchlosklučovadla	0 - 10 mm
Hmotnosť	0,8 kg
Balenie	systemový kufor (L-Boxx)
maximálny Ø špirálovitého vrtáku do ocele	10 mm
Počet obsiahnutých akumulátorov	0
Rozsah otáčok 1. stupeň	0 - 460 min <sup>-1</sup>
vhodný akumulátor – dodávateľ/typ akumulátora/napätie	Bosch 12 V
maximálny krútiaci moment mäkký	20 Nm
maximálny krútiaci moment tvrdý	35 Nm
Rozsah otáčok 2. stupeň	0 - 1300 min <sup>-1</sup>
typické použitie	Strong
Konštrukcia motora	2-pólový motor
Označenie výrobcu	GSR 12V-35 FC
Druh batérie	Li-Ion
Zásobovanie energiou	Prevádzka s akumulátorom
Druh produktu	Vrtací skrutkovač
USP1	s vymeniteľným sklúčovadlom, 12 V
USP2	s indikátorom nabitia akumulátora, bez akumulátora, v L-Boxxe

**Príslušenstvo**

Lítiovo-iónový akumulátor Typ batérie, napätie batérie B12

073855 B12