

**Vrtačka, Typ: GBM132RE****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	075420 GBM132RE
GTIN	3165140799737
Trieda položky	03B

Popis**Prevedenie:**

Ručná vrtačka s výkonným 750 W motorom a vysokým krútiacim momentom pre otvory do 13 mm v oceli.

- **2-stupňová prevodovka.**
- **Gulkové a valivé ložiská pre presnú prácu a dlhú životnosť.**
- **Malý rohový rozmer 29 mm.**
- **Plynulá predvolba otáčok s regulačným kolieskom.**
- **Riadiaca elektronika na presné vrtanie.**
- **Spojka proti preťaženiu na ochranu používateľa a stroja.**
- **Ø 43 mm hrdla vretena (európska norma) – na použitie v stojane vrtačky.**
- **Chod doprava/dola.**
- **Mäkká rukoväť.**

Výhoda:

Vrtanie otvorov do Ø 13 mm do ocele.

Rozsah balenia:

Vrátane rýchlopínacieho skľučovadla 13 mm, prídavnej rukoväte, hĺbkového dorazu 210 mm, L-BOXXu 102.

Technický opis

Upínač vrtacieho skľučovadla	1/2 palca – 20 UNF
------------------------------	--------------------

maximálny Ø špirálovitého vrtáku do dreva 1. stupeň	32 mm
maximálny Ø špirálovitého vrtáku do ocele 1. stupeň	13 mm
maximálne otáčky 2. stupeň	3000 min ⁻¹
Hmotnosť	2,4 kg
maximálne otáčky 1. stupeň	1000 min ⁻¹
Rozsah upínania vrtacieho skľučovadla	1,5 - 13 mm
maximálny Ø špirálovitého vrtáku do dreva 2. stupeň	20 mm
maximálne vibrácie podľa EN	7,5 m/s ²
maximálny Ø špirálovitého vrtáku do ocele 2. stupeň	8 mm
Príkon	750 W
Označenie výrobcu	GBM 13-2 RE
Zásobovanie energiou	Sietová prevádzka
vhodné pre materiál	Ocel
Druh produktu	Vítačka