

**Vrtacie kladivo, Typ: GBH540DCE****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	075510 GBH540DCE
GTIN	3165140461214
Trieda položky	03B

Popis**Prevedenie:**

Veľké Allround vrtanie kladivo so silným kyvadlovým kladivom (8,8 J sila úderu) a **upínačom nástrojov SDS-max.**

- **Tlmenie vibrácií Vibration-Control zabezpečí príjemnejšiu prácu aj v prípade časovo náročných použití.**
- **Automatická aretácia vypínača pre viac pohodlia pri obsluhu počas dlhšieho používania dláta.**
- **Constant-Electronic, servisný displej a ukazovateľ Standby pre maximálne pohodlie pri práci.**
- **Regulačné koliesko pre variabilné nastavenie počtu otáčok a úderov pre optimálny výkon.**

Výhoda:

Vibration-Control.

Rozsah balenia:

Vrátane prídavnej rukoväte, strojná tkanina. Vrátane mazacieho tuku v tube, prídavnej rukoväte, utierky na stroj a kufríka.

Upozornenie:

Vhodné TK príklepové vrtáky nájdete od č. 787000. Vhodné náhradné akumulátory a nabíjačky nájdete pod č. 073851– 073866.

Technický opis

Príkon	1150 W
--------	--------

Označenie výrobcu	GBH 5-40 DCE
Nárazová energia	8,8 J
Upínač nástrojov tvar	SDS Max
maximálna nárazová hodnota	3050 min ⁻¹
maximálny Ø špirálovitého vrtáku do betónu	40 mm
maximálne vibrácie podľa EN	10,5 m/s ²
Hmotnosť	6,8 kg
Stopka	SDS Max
Balenie	Pepravný kufrík
Zásobovanie energiou	Sietová prevádzka
vhodné pre materiál	murivo
vhodné pre materiál	betón
vhodné pre materiál	Kamen
vhodné pre materiál	Ocel
Druh produktu	Vrtacie kladivo

Príslušenstvo

TK viacúčelový bitový vrták, 1/4 palca (E 6,3) Ø vrtáka 4	787047 4
TK viacúčelový vrtákdĺhý s upínaním SDS-plus Ø vrtáka 12	787060 12
TK viacúčelový bitový vrták, 1/4 palca (E 6,3) Ø vrtáka 10	787047 10
TK viacúčelový vrtákdĺhé Ø vrtáka 12	787045 12
TK viacúčelový vrták Ø vrtáka 4	787040 4
Súprava TK viacúčelových vrtákov Ø vrtáka 4-10	787050 4-10
TK viacúčelový vrták Ø vrtáka 10	787040 10
TK viacúčelový vrtákdĺhý s upínaním SDS-plus Ø vrtáka 10	787060 10
TK viacúčelový vrtákdĺhé Ø vrtáka 6	787045 6
TK viacúčelový vrták Ø vrtáka 8	787040 8
TK viacúčelový bitový vrták, 1/4 palca (E 6,3) Ø vrtáka 5	787047 5

Súprava TK viacúčelových vrtákovdlhé Ø vrtáka 6-12	787055 6-12
TK viacúčelový bitový vrták, 1/4 palca (E 6,3) Ø vrtáka 6	787047 6
TK viacúčelový vrták Ø vrtáka 6	787040 6
TK viacúčelový vrták Ø vrtáka 12	787040 12
TK viacúčelový bitový vrták, 1/4 palca (E 6,3) Ø vrtáka 8	787047 8
TK viacúčelový vrtákdlhé Ø vrtáka 10	787045 10
TK viacúčelový vrták Ø vrtáka 5	787040 5
TK viacúčelový vrtákdlhé Ø vrtáka 8	787045 8
Súprava TK viacúčelových bitových vrtákov, 1/4 palca (E 6,3) Ø vrtáka 4-10	787057 4-10
TK viacúčelový vrtákdlhý s upínaním SDS-plus Ø vrtáka 8	787060 8