



Ostré kombinované kliešte, chrómované, s opláštenými rukoväťami, Celková dĺžka: 145mm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	701650 145
GTIN	4003773078975
Trieda položky	73F

Popis

Prevedenie:

Úchopné plochy so špeciálnou trojbodovou kontúrou na bezpečné uchopenie rovných dielov. Ľahké rezanie vďaka silovému kĺbu predsadenému do výšky. Frézovaná drážka v mieste uchopenia umožňuje bezpečné držanie a ťahanie malých obrobkov, ako napr. klinec, kolíkov a čapov. Praktické pre prácu v ťažko prístupných pracovných priestoroch. Úzky tvar hlavy so zašpicatenou čelustou.

Norma:

DIN ISO 5746.

Materiál:

Špeciálna nástrojová oceľ.

Technický opis

Rezacie hodnoty tvrdého drôtu do Ø	2 mm
Rezacie hodnoty stredne tvrdého drôtu do Ø	3 mm
Norma	DIN ISO 5746
Norma	DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201
Rukoväť	Viaczložkový plášť
Materiál	Špeciálna nástrojová oceľ
Povrch	chrómovaná

bez iskier

nie

Druh produktu

Multifunkčné kliešte