

HOLEX**Číselníkové meradlo, chránené proti nárazom 3-dielna súprava, Rozsah merania / Ø púzdra: 10/58****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	432004 10/58
GTIN	4062406206277
Trieda položky	42B

Popis**Prevedenie:**

Rozmery podľa DIN EN ISO 463, vydanie jún 2006. **Presné číselníkové odchýlkomery** s ochranou proti nárazu. Upínacia stopka Ø 8 mm, h6, kalená a brúsená. Ciferník možno otočiť pomocou vonkajšieho krúžku do nulovej polohy ručičky. Vonkajší krúžok s dvomi nastavitelnými značkami tolerancie. Centrálna ručička pre odčítanie 1/100 mm, malá ručička pre odčítanie 1 mm.

Ochrana proti nárazu vďaka puzdru s ozubnicou. Celokovové prevedenie s plastovým hodinovým sklom.

Norma:

Presné číselníkové odchýlkomery s ochranou proti nárazu. Upínacia stopka Ø 8 mm, h6, kalená a brúsená. Ciferník možno otočiť pomocou vonkajšieho krúžku do nulovej polohy ručičky. Vonkajší krúžok s dvomi nastavitelnými značkami tolerancie. Centrálna ručička pre odčítanie 1/100 mm, malá ručička pre odčítanie 1 mm.

Rozsah balenia:

3 x číselníkový odchýlkomer 432000 veľ. 10/58.

Zvláštne príslušenstvo:

Špeciálny snímač č. 434900/434910/434915.

Technický opis

Rozsah merania	10 mm
Norma	DIN 878
Meracia sila	0,7 - 1,5 N
Ø puzdra	58 mm
Hodnota stupnice	0,01 mm
Odčítanie na otočenie ukazovateľa	1 mm
Kalibrácia	C1
Otočný ciferník	áno
prestavitelné tolerančné značky	áno
Meracia technika	analogová
Balenie	stabilný box
Druh produktu	Odchýlkomer

Služby

Kalibrácia Číselníkové meradlo analógové 0,01 a digitálne 0,01/0,001 Maximálne rozpätie 3X12,5	023000 3X12,5
Kalibrácia DAkkS Číselníkové meradlo analógové 0,01 a digitálne 0,01/0,001 Maximálne rozpätie 3X12,5	023010 3X12,5

Príslušenstvo

Oceľový dotyk Typ 11/35	434900 11/35
Oceľový dotyk Typ 18/2	434900 18/2
Oceľový dotyk Typ 14	434900 14
Tvrdokovový dotyk Typ 18/5	434910 18/5
Tvrdokovový dotyk Typ 18/6	434910 18/6
Tvrdokovový dotyk Typ 16	434910 16
Oceľový dotyk Typ 18/6	434900 18/6
Oceľový dotyk Typ 17	434900 17
Tvrdokovový dotyk Typ 18/2	434910 18/2

Tvrdokovový dotyk Typ 18/1	434910 18/1
Tvrdokovový dotyk Typ 18/4	434910 18/4
Oceľový dotyk Typ 14/40	434900 14/40
Predĺženie pre dotykový senzor Dĺžka L 50	434920 50
Predĺženie pre dotykový senzor Dĺžka L 40	434920 40
Oceľový dotyk Typ 12	434900 12
Oceľový dotyk Typ 39	434900 39
Oceľový dotyk Typ 29/10	434900 29/10
Zalomený držiak úchylkomerov60° Upínacia dĺžka 25	434918 25
Tvrdokovový dotyk Typ 2	434910 2
Oceľový dotyk Typ 10	434900 10
Oceľový dotyk Typ 13	434900 13
Tvrdokovový dotyk Typ 17	434910 17
Tvrdokovový dotyk Typ 10	434910 10
Oceľový dotyk Typ 11	434900 11
Oceľový dotyk Typ 16	434900 16
Oceľový dotyk Typ 15	434900 15
Rubínový dotyk Typ 2	434915 2
Oceľový dotyk Typ 18/4	434900 18/4
Oceľový dotyk Typ 14/15	434900 14/15
Predĺženie pre dotykový senzor Dĺžka L 10	434920 10
Oceľový dotyk Typ 18/5	434900 18/5
Predĺženie pre dotykový senzor Dĺžka L 60	434920 60
Zalomený držiak úchylkomerov60° Upínacia dĺžka 50	434918 50
Zalomený držiak úchylkomerov45° Upínacia dĺžka 25	434917 25
Oceľový dotyk Typ 14/30	434900 14/30
Oceľový dotyk Typ 2	434900 2
Oceľový dotyk Typ 11/30	434900 11/30
Zalomený držiak úchylkomerov45° Upínacia dĺžka 50	434917 50

Oceľový dotyk Typ 11/20	434900 11/20
Predĺženie pre dotykový senzor Dĺžka L 80	434920 80
Oceľový dotyk Typ 18/3	434900 18/3
Tvrdokovový dotyk Typ 18/3	434910 18/3
Výkyvný dotyk	434912
Predĺženie pre dotykový senzor Dĺžka L 20	434920 20
Predĺženie pre dotykový senzor Dĺžka L 70	434920 70
Oceľový dotyk Typ 28	434900 28
Predĺženie pre dotykový senzor Dĺžka L 100	434920 100
Oceľový dotyk Typ 30/10	434900 30/10
Predĺženie pre dotykový senzor Dĺžka L 30	434920 30
Oceľový dotyk Typ 11/15	434900 11/15
Oceľový dotyk Typ 11/25	434900 11/25
Tvrdokovový dotyk Typ 14	434910 14
Oceľový dotyk Typ 14/20	434900 14/20
Oceľový dotyk Typ 18/1	434900 18/1
Oceľový dotyk Typ 24	434900 24
Tvrdokovový dotyk Typ 11	434910 11
Oceľový dotyk Typ 29/20	434900 29/20
Predĺženie pre dotykový senzor Dĺžka L 15	434920 15
Predĺženie pre dotykový senzor Dĺžka L 90	434920 90
Sklíčko odchýlkomeru Typ 58	432260 58
Oceľový dotyk Typ 20	434900 20
Číselníkchránené proti nárazom Rozsah merania / Ø púzdra 10/58	432000 10/58