

**Mahr**

**Páčkový úchylkomer, dĺžka dotykového ramienka 14,5 mm 3-dielna súprava,  
Rozsah merania v jednom smere / Ø púzdra: 0,4/29mm**



## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	436302 0,4/29
GTIN	4067263133018
Trieda položky	43A

## Popis

### Prevedenie:

Vysoko presné páčkové meradlá z drahokamu s meracím mechanizmom v praktickom robustnom dizajne. Puzdro a rybinové nosné prizmy sú vyrobené z jedného kusu, vďaka čomu je upnutie obzvlášť pevné. Ochrana proti korózii vďaka matnému chrómovaniu krytu.

### S odčítaním 1/100.

**Mahr** – Meradlo s rubínovými ložiskami s meracou guličkou z tvrdého kovu. Uloženie dotykového ramena s vidlicou z jedného kusu, preto veľmi presne lícuje, nemagnetické.

### Použitie:

Ako presné porovnávacie meracie zariadenie na kontrolu menovitých rozmerových odchýlok na kontrolu sústrednosti, vnútorné merania, kontrolu rovnobežnosti a rovinnosti, ako aj na vyrovnávanie obrobkov.

### Rozsah balenia:

**3 × merací prístroj s meracou páčkou 436301 veľ. 0,4/29.**

Vrátane upínacieho hrdla Ø 8 mm.

### Zvláštne príslušenstvo:

Štvorhranný držiak č.436510, centrovací držiak č.436512, kĺbový merací stojan č.359680.

### Náhradný diel:

Na požiadanie sú k dispozícii náhradné snímače s HM alebo rubínovou guľôčkou.

**Upozornenie:**

**Dodatočná informácia DIN 2270: Odčítanie 0,01** – rozpätie odchýlky 10 µm, celkové rozpätie odchýlky 13 µm, rozpätie obrátenej nameranej hodnoty 3 µm.

**Technický opis**

Odčítanie	0,01 mm
Ø puzdra	29 mm
Ø meracej guľôčky	2 mm
Rozsah natočenia	2×110° Stupeň
Meracia sila	0,15 N
Rozsah merania na smer	0,4 mm
Ø upínacej stopky h6	8 mm
Norma	DIN 2270
Meracia technika	analogová
Balenie	stabilný box
Kalibrácia	C5
Druh produktu	Páčkový odchýlkomer

**Služby**

Kalibrácia Páčkový odchýlkomer Typ 3X	023330 3X
Kalibrácia DAKKSPáčkový odchýlkomer Typ 3X	023340 3X

**Príslušenstvo**

Upínacia stopka pre páčkový výchylkomer Ø stopky h6 4	436311 4
Štvorcový držiak na malé tlačidlá	436510
Náhradné sklo pre packový uchylkomer Vonkajší Ø 30	436328 30
Upínacia stopka pre páčkový výchylkomer Ø stopky h6 8	436311 8
THM snímač dĺžka ramena 14,5 mm Ø meracej guľôčky 2R	436371 2R
Kĺbový merací statív Akčný rádius 120	359680 120

THM snímač dĺžka ramena 14,5 mm Ø meracej guľôčky 3	436371 3
THM snímač dĺžka ramena 14,5 mm Ø meracej guľôčky 1	436371 1
THM snímač dĺžka ramena 14,5 mm Ø meracej guľôčky 2	436371 2
Páčkový úchylkomer, dĺžka dotykového ramienka 14,5 mm Rozsah merania v jednom smere / Ø púzdra 0,4/29	436301 0,4/29