



Strojové LED svetidlo ploché, Typ: 546mm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	081438 546
GTIN	4260131238680
Trieda položky	08C

Popis

Prevedenie:

Robustné LED svetidlá v **hliníkovom kryte** a saténovom akrylátovom paneli pre **homogénne 160-stupňové osvetlenie**.

- **S nízkym odrazom, bez oslnenia a blikania .**
- **Pripojenie k 24 V napájacíemu zdroju alebo 24 V ovládaniu stroja.**

Plochá svetelná lišta, 45° výkyvná.

Funkcia:

IP67: Skladá sa z ochrany proti dočasnému ponoreniu do vody a z ochrany proti vniknutiu prachu (prachotesné), ako aj úplnej ochrany proti dotyku.

Rozsah balenia:

Vrátane pogumovaných magnetov, napájacieho zdroja.

Technický opis

Svetelný výkon	24 W
Svetelný tok	2400 lm
Osvetľovacie teleso	LED modul

Celková výška	36 mm
Zásobovanie energiou	Sietová prevádzka
Zóna ATEX	žiadna
Celková dĺžka	546 mm
Celková šírka	40 mm
Stupeň ochrany krytom IP	IP 67
Druh produktu	Strojné svietidlo