



Strojové LED svetidlo ploché, Typ: 303mm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	081438 303
GTIN	4260131238673
Trieda položky	08C

Popis

Prevedenie:

Robustné LED svetidlá v **hliníkovom kryte** a saténovom akrylátovom paneli pre **homogénne 160-stupňové osvetlenie**.

- **S nízkym odrazom, bez oslnenia a blikania .**
- **Pripojenie k 24 V napájaciemu zdroju alebo 24 V ovládaniu stroja.**

Plochá svetelná lišta, 45° výkyvná.

Funkcia:

IP67: Skladá sa z ochrany proti dočasnému ponoreniu do vody a z ochrany proti vniknutiu prachu (prachotesné), ako aj úplnej ochrany proti dotyku.

Rozsah balenia:

Vrátane pogumovaných magnetov, napájacieho zdroja.

Technický opis

Svetelný tok	1200 lm
Svetelný výkon	12 W
Osvetľovacie teleso	LED modul

Celková výška	39 mm
Zásobovanie energiou	Sietová prevádzka
Celková dĺžka	303 mm
Zóna ATEX	žiadna
Celková šírka	40 mm
Stupeň ochrany krytom IP	IP 67
Druh produktu	Strojné svietidlo